



Güvenilir, Enerji Tasarruflu LED Projektör

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Essential SmartBright G5 LED Projektör, genel dış mekan uygulamalarına uygun, sağlam döküm alüminyum muhafazaya sahip yeni haleftir. Hafif, sağlam döküm alüminyum muhafazası ve korozyona dayanıklı kaplamasıyla genel dış mekan uygulamaları için uygundur. Ayrıca önceki nesle göre daha yüksek verimle daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

Faydaları

- Güvenilir kalite ve performans
- Olağanüstü tasarruf
- Kolay kurulum ve ayarlama

Özellikler

- CCT: 3000K, 4000K, 6500K
- Güç: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W ve 200W
- Giriş voltajı: 220V-240V
- 100 lm/w'a kadar lümen verimliliği
- Çalışma sıcaklığı: -40°C ila +50°C
- 20.000 saat kullanım ömrü

Uygulama

- Depolar
- Manzara
- Arena ve Spor
- Reklam panosu
- Otopark aydınlatması
- Tesis

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Versions



ESSENTIAL SMARTBRIGHT G5
LED FLOODLIGHT



ESSENTIAL SMARTBRIGHT G5
LED FLOODLIGHT



ESSENTIAL SMARTBRIGHT G5
LED FLOODLIGHT







ESSENTIAL SMARTBRIGHT G5
LED FLOODLIGHT




ESSENTIAL SMARTBRIGHT G5
LED FLOODLIGHT

Boyutlu çizim



Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Boyutlu çizim



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Sürücü	-
Sürücü birimi sayısı	1 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	110°
Işık kaynağı rengi	865 soğuk gün ışığı
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağı sayısı	1

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Temperlenmiş cam
Muhafaza Rengi	Siyah
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65

Onay ve Uygulama

CE işareti	Hayır
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı
52234399	BVP150 LED70/CW PSU 70W SWB G3 GM	7.000 lm
52235099	BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB G3 GM	5.000 lm
52237499	BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G3 GM	2.000 lm
52236799	BVP150 LED30/CW PSU 30W SWB G3 GM	3.000 lm
52238199	BVP150 LED10/CW PSU 10W SWB G3 GM	1.000 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
52234399	BVP150 LED70/CW PSU 70W SWB G3 GM	70 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
52235099	BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB G3 GM	50 W

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
52237499	BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G3 GM	20 W
52236799	BVP150 LED30/CW PSU 30W SWB G3 GM	30 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
52238199	BVP150 LED10/CW PSU 10W SWB G3 GM	10 W

