



Proyector LED fiable y de bajo consumo

Proyector LED SmartBright G3

El proyector LED SmartBright G3 es el nuevo sucesor con una robusta carcasa de aluminio fundido a presión adecuada para aplicaciones generales en exteriores. Ofrece una alta eficacia y un ahorro energético extraordinario.

Beneficios

- Gran eficacia del sistema
- Calidad y rendimiento confiables
- Diseño fuerte
- Vida útil prolongada

Características

- CCT: 6500K
- Potencia: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W y 200W
- Voltaje de entrada: 220V-240V
- Eficacia lumínica hasta 120lm/w
- Temperatura de trabajo: -25°C a +40°C
- Duración 50 kh

Aplicaciones

- Depósitos
- Paisajes
- Estadios y áreas de deportes
- Luz arquitectónica
- Cartelera
- Iluminación del área de estacionamiento
- Comodidades

Proyector LED SmartBright G3

Versions






SMARTBRIGHT G3 LED FLOODLIGHT

SMARTBRIGHT G3 LED FLOODLIGHT

SmartBright G3 LED Floodlight

Plano de dimensiones



Detalles del producto



BVP151 G3 SWB



SmartBright G3 LED Floodlight

Proyector LED SmartBright G3

Información general	
Controlador incluido	Sí
Información técnica sobre la luz	
Ampliación del haz de luz de la luminaria	110°
Color de la fuente de luz	865 luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Índice de producción de color (IRC)	80
Cantidad de fuentes de luz	1
Controles y atenuación	
Nivel de regulación máximo	No aplica
Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Gris
Código de protección de impacto mec.	IK08
Código de protección de ingreso	IP65
Aprobación y aplicación	
Marca CE	No
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s

Información general

Order Code	Full Product Name	Equipo	Cantidad de unidades de equipos
911401868286	BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 GM	-	1 unidad
911401866286	BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 GM	-	1 unidad
911401831087	BVP151 LED360/CW PSU 300W SWB G3 GM	EB	2 unidades

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
911401868286	BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 GM	24,000 lm
911401866286	BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 GM	12,000 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
911401831087	BVP151 LED360/CW PSU 300W SWB G3 GM	36,000 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401868286	BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 GM	200 W
911401866286	BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 GM	100 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401831087	BVP151 LED360/CW PSU 300W SWB G3 GM	300 W

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401868286	BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 GM	No
911401866286	BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 GM	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401831087	BVP151 LED360/CW PSU 300W SWB G3 GM	-

Mecánica y carcasa

Proyector LED SmartBright G3

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta óptica
911401868286	BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 GM	Cristal
911401866286	BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 GM	Cristal

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta óptica
911401831087	BVP151 LED360/CW PSU 300W SWB G3 GM	Cristal templado

