



# ArenaVision LED gen3.5 – Merevolusi pengalaman pitch- lighting

## ArenaVision LED gen3.5 C

Sistem lampu sorot Philips ArenaVision LED adalah solusi lampu pitch LED inovatif yang mendukung standar penyiaran TV paling mutakhir. Didesain secara eksklusif untuk arena olahraga dan tempat serbaguna, ArenaVision LED menawarkan kualitas cahaya yang luar biasa, manajemen suhu yang efektif, dan masa pakai yang lama. Bila dikombinasikan dengan aplikasi kontrol, misalnya sistem manajemen lampu InteractSports, ArenaVision LED dapat menyederhanakan hasil pencahayaan yang tepat melalui penjadwalan atau penyesuaian real-time dan dapat digunakan untuk membuat pertunjukan cahaya khusus sebelum, selama, dan setelah acara utama. Untuk memastikan penggunaan yang dioptimalkan untuk aplikasi di dalam maupun luar ruangan, rentang lampu tembak mencakup dua versi housing cetak permanen tekanan tunggal, masing-masing menghosting 2 dan 3 mesin LED. Versi ini juga berfungsi dengan kotak driver eksternal – yang terpisah untuk penggunaan jarak jauh dari lampu tembak (versi BV), atau prapemasangan pada braket pemasangan lampu tembak (versi HGB). Kotak driver eksternal ini memastikan kemudahan pemasangan dan biaya awal yang lebih rendah.

# ArenaVision LED gen3.5 C

## Benefits

- Fleksibilitas desain maksimum agar sesuai dengan arsitektur stadion yang berbeda-beda dan kualitas pencahayaan tinggi – sesuai dengan standar penyiaran internasional untuk semua jenis olahraga
- Driver DMX tunggal Daya Tinggi golongan IP66 memungkinkan ArenaVision LED terhubung ke sistem manajemen pencahayaan Interact Sports, sehingga memungkinkan pengelolaan lampu jarak jauh dan pembuatan pertunjukan cahaya dinamis
- Selain memberikan output cahaya maksimum, lampu tembak ini memiliki sistem manajemen suhu luar biasa, dikombinasikan dengan bobotnya yang rendah dan golongan IP66 membantu memaksimalkan masa pakai dan meminimalkan biaya perawatan untuk pemasangan yang baru dibuat maupun yang dimodifikasi
- Dilengkapi dengan tag Servis, yakni sistem identifikasi berbasis QR yang menjadikan setiap lumener dapat diidentifikasi secara unik dan berisi informasi perawatan, pemasangan, serta suku cadang

## Features

- Sepotong housing cetak permanen tekanan, dengan tingkat perlindungan IP66 terhadap debu dan air
- Berbagai optik asimetris dan simetris yang memastikan kesilauan rendah dan keseragaman pencahayaan terbaik yang melebihi persyaratan semua jenis standar tingkat pencahayaan olahraga
- Beragam toleransi suhu sekitar sehingga cocok untuk berbagai aplikasi olahraga
- Opsi untuk menambahkan aksesori tambahan guna mencapai kesilauan dan kontrol lampu sorot atas terbaik
- Driver DMX yang dapat diprogram untuk memungkinkan pemrograman dan integrasi dengan peralatan pencahayaan hiburan dan aplikasi Interact Sports lainnya

## Application

- Arena luar ruangan, stadion, dan trek balap (Kriket, Sepak Bola, Rugby, Tenis, Hoki, Golf, Seluncur Es, Balap Kuda, Balap F1, Atletik, dll.)
- Arena dan aula olahraga dalam ruangan (Kolam renang, Velodrom, Basket, Hoki es, dll.)
- Berbagai fasilitas dan arena olahraga multiguna

## Versions




ArenaVision LED gen3 5



ArenaVision LED gen3 5

# ArenaVision LED gen3.5 C

## Dimensional drawing



### Informasi Umum

Driver tercakup	Ya
Tag servis	Ya

### Teknis Lampu

Warna sumber cahaya	957 cool white
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	5700 K
Indeks renderasi warna (CRI)	>85

### Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Ya
------------------	----

### Mekanis dan Housing

Tipe penutup optik	Mangkuk/ penutup polikarbonat bening
Warna Housing	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)
Kode pelindung dampak mekanis	IK08
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66

### Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
----------	----

### Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya
911401613907	BVP428 C LED1480/957 1340W S7 BV	148.000 lm
911401614607	BVP418 C LED990/957 890W S5 BV	99.000 lm

## Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401613907	BVP428 C LED1480/957 1340W S7 BV	1.340 W	911401614607	BVP418 C LED990/957 890W S5 BV	890 W

## ArenaVision LED gen3.5 C

