



Активуйте свій безмежний потенціал, **ActiStar**

ActiStar

Philips ActiStar успадкував і розвиває послідовні переваги прожекторів Philips, вивівши їх на новий рівень продуктивності для освітлення ваших спортивних майданчиків та зон за допомогою найкращої у своєму класі світлодіодної технології. Це нове ідеальне рішення для широкого спектру застосувань освітлення, таких як спортивні майданчики для відпочинку, контейнерні майданчики та порти, перони та великі промислові території, перехрестя доріг тощо. ActiStar забезпечить рівномірне харчування ваших спортивних об'єктів та підвищить безпеку перехресть доріг шляхом максимізації ефективності. Оптимізована конструкція для модернізації 1:1, компактний розмір, менша вага, широкий вибір оптики, висока якість виготовлення. Він може забезпечувати достатнє світло за більш високої ефективності і включає в себе найкраще у своєму класі світлодіодне джерело світла, модульну оптичну систему, радіатор та драйвер у цілісному корпусі, який відповідає всесвітньо визнаним стандартам безпеки. Його ретельно розроблений радіатор поєднує в собі естетику та функціональність, забезпечуючи чудову надійність. Чудові характеристики освітлення та триваліший термін служби для реалізації вашого безмежного потенціалу ActiStar.

Переваги

- Конструкція оптимізована для модернізації 1:1
- Широкий вибір оптики для спортивного, дорожнього та вуличного застосування
- Висока ефективність світлового потоку на пакетах із високим світловим потоком для зменшення кількості встановлених світильників
- Підвищені безпеку перехресть шляхом максимізації ефективності
- Створіть «розумний» стадіон і вражайте вболівальників за допомогою Interact Sports
- Зарядіть свої спортивні споруди енергією завдяки кращому у своєму класі освітленню та його рівномірності
- Компактний розмір із вбудованим драйвером забезпечує більшу гнучкість і зручність встановлення.
- Оснащений сервісною міткою для надання послуг допомоги та підтримки
- Перемикання ваших високоякісних світильників HID на ActiStar не тільки заощаджує енергію та експлуатаційні витрати, але також дозволяє досягти порівнянних фотометричних характеристик при скороченні кількості світильників

Характеристики

- Бренд Philips означає високу якість, елегантність і естетику.
- Широкий вибір оптики для спорту, доріг і місцевості для задоволення багатьох потреб.
- Компактна цільна конструкція, легка вага приводу всередині корпусу допомагає вирішити проблеми безпеки клієнтів та спрощує встановлення.
- Сумісність із системами Interact Sports
- Кращий у своєму класі світлодіод для досягнення вищої ефективності за високої світловіддачі.
- Сумісність із різними драйверами регулювання яскравості для різних систем керування освітленням, перспективні функції.
- Високоякісне покриття MSP та міцна конструкція роблять установку придатною для суворих умов довкілля

Застосування


- Перон аеропорту
- Портовий і контейнерний майданчик
- Великі промислові зони / автостоянки
- Транспортні термінали та платні дороги
- Стадіони для активних видів спорту
- Перехрестя доріг
- Загальне заливаюче освітлення

Версії



ActiStar

Розміри



Деталі по продукції



ActiStar



ActiStar



ActiStar



ActiStar

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так
Світлотехнічні	
Колір джерела світла	757 холодний білий
Корельована колірна температура (ном.)	5700 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>70
Експлуатаційні й електричні	
Споживана потужність	820 W
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Так
Механічні деталі й корпус	
Тип кришки об'єктива	Полікарбонатний плафон/корпус
Колір корпусу	Сірий
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP66
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Позначка займистості	-

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	102 900 lm
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	110 700 lm

