



Lampu Luar-Ruang Multifungsi Tenaga Surya

Essential SmartBright Solar Compact

Lampu luar-ruang tenaga surya dengan baterai internal lithium dan panel surya, sensor gerak internal, tombol untuk mengubah mode kerja, dan lampu LED terintegrasi dalam housing plastik ABS.

Benefits

- Pemasangan mudah DIY
- Tidak memerlukan pengkabelan
- Cocok untuk pemasangan di luar ruangan
- Sensor gerak untuk mengoptimalkan kebutuhan baterai dan cahaya
- Mudah dikonfigurasi

Features

- Desain all in one
- Sensor gerak PIR untuk mendeteksi gerakan dan mengoptimalkan masa pakai baterai
- Sudut braket dan sudut modul LED dapat disesuaikan
- Berbagai metode pemasangan
- Sepenuhnya didukung oleh energi matahari
- Housing plastik ABS dan IP65

Essential SmartBright Solar Compact


Application

- Taman
- Lanskap
- Halaman
- Hiasan
- Berkemah
- Keamanan
- Jalan setapak
- Teras

Warnings and Safety

- Pasang lampu di tempat yang terkena sinar matahari, tidak terhalang oleh pohon, bangunan, dan tembok, maka panel surya dapat menerima sinar matahari untuk mengisi daya baterai.
- Isi daya produk di bawah sinar matahari selama 8 jam sebelum digunakan pertama kali.

Versions



Essential SmartBright Solar Compact

Dimensional drawing

Essential SmartBright Solar Compact

Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	70
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Jam ampere baterai	3 Ah
Siklus pengisian & dan pengosongan daya baterai	500
Tipe baterai	Li-ion
Tipe pengontrol pengisian daya	PWM
Tipe koneksi grid	Off grid
Tipe panel	Mono kristalin
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Peredupan Preset
Konfigurabilitas	Tidak dapat dikonfigurasi
Profil peredupan surya	Motion sensor dimming
Mekanis dan Housing	
Lokasi baterai	Inbuilt luminaire
Warna Housing	Hitam
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	0 hingga +45 °C

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)
911401886902	BVS010 LED10/765 Solar	6500 K
911401887102	BVS010 LED10/730 Solar	3000 K
911401800403	BVS010 LED5/740 Solar	4000 K
911401886802	BVS010 LED5/765 Solar	6500 K
911401887002	BVS010 LED5/730 Solar	3000 K

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Tegangan	Watt puncak	
		baterai	panel	Tegangan panel
911401886902	BVS010 LED10/765 Solar	7.2 V	5.5 W	11 V
911401887102	BVS010 LED10/730 Solar	7.2 V	5.5 W	11 V
911401800403	BVS010 LED5/740 Solar	3.6 V	2.3 W	5 V

Order Code	Full Product Name	Tegangan	Watt puncak	
		baterai	panel	Tegangan panel
911401886802	BVS010 LED5/765 Solar	3.6 V	2.3 W	5 V
911401887002	BVS010 LED5/730 Solar	3.6 V	2.3 W	5 V

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Tinggi	Panjang	Lebar
		keseluruhan	keseluruhan	keseluruhan
911401886902	BVS010 LED10/765 Solar	37,4 mm	313,9 mm	211,3 mm
911401887102	BVS010 LED10/730 Solar	37,4 mm	313,9 mm	211,3 mm
911401800403	BVS010 LED5/740 Solar	33,68 mm	231,9 mm	149,62 mm

Order Code	Full Product Name	Tinggi	Panjang	Lebar
		keseluruhan	keseluruhan	keseluruhan
911401886802	BVS010 LED5/765 Solar	33,68 mm	231,9 mm	149,62 mm
911401887002	BVS010 LED5/730 Solar	33,68 mm	231,9 mm	149,62 mm

Essential SmartBright Solar Compact

