

PHILIPS

Lighting



Dış Mekan Çoklu Uygulama Işığı

Essential SmartBright Solar Compact

Dahili lityum pil ve PV panel ile kompakt dış mekan güneş enerjisi, dahili hareket sensörü, çalışma modlarını değiştirmek için düğme ve ABS plastik muhafazaya entegre LED aydınlatma armatürü.

Faydaları

- Kolay "Kendin Yap" kurulum
- Kablolama gerekmez
- Dış mekan kurulumuna uygundur
- Pil ve ışık gereksinimlerini optimize etmek için hareket sensörü
- Kolayca yapılandırılabilir

Özellikler

- Hepsi bir arada tasarım
- Hareketi algılamak ve pil ömrünü optimize etmek için PIR hareket sensörü
- Braket açısı ve LED modül açısı ayarlanabilir
- Birden fazla kurulum şekli
- Tamamen güneş enerjisiyle çalışır
- IP65 ve ABS plastik muhafaza

Uygulama



- Bahçe
- Manzara
- Avlu
- Tesis
- Kamp
- Güvenlik
- Ara yollar
- Veranda

Essential SmartBright Solar Compact

Güvenlik ve uyarılar

- Aydınlatma armatürünü ağaçların, binaların ve duvarların gölgesinde olmayan güneşli bir yere kurun böylece güneş paneli aküyü şarj etmek için güneş ışığı alabilir
- Ürünü ilk kullanımdan önce 8 saat güneş ışığında şarj edin.

Boyutlu çizim



Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Çalıştırma ve Elektrik	
Pil amper saat	3 Ah
Pil şarj ve deşarj döngüleri	500
Pil tipi	Li-iyon
Şarj denetleyicisi tipi	PWM
Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
Panel tipi	Tek kristalli

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Önceden Ayarlanmış Dim Etme
Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılmaz
Solar dim etme profili	Motion sensor dimming

Mekanik ve Muhafaza

Pil konumu	Inbuilt luminaire
Muhafaza Rengi	Siyah
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila +45 °C
-------------------------	--------------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)
75823099	BVS010 LED10/765 Solar	6500 K
75825499	BVS010 LED10/730 Solar	3000 K
75822399	BVS010 LED5/765 Solar	6500 K
75824799	BVS010 LED5/730 Solar	3000 K

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Pil voltajı	Panel tepe gücü	Panel voltajı
75823099	BVS010 LED10/765 Solar	7.2 V	5.5 W	11 V
75825499	BVS010 LED10/730 Solar	7.2 V	5.5 W	11 V

Order Code	Full Product Name	Pil voltajı	Panel tepe gücü	Panel voltajı
75822399	BVS010 LED5/765 Solar	3.6 V	2.3 W	5 V
75824799	BVS010 LED5/730 Solar	3.6 V	2.3 W	5 V

Mekanik ve Muhafaza

Essential SmartBright Solar Compact

Order Code	Full Product Name	Genel yükseklik	Toplam uzunluk	Genel genişlik
75823099	BVS010 LED10/765 Solar	37,4 mm	313,9 mm	211,3 mm
75825499	BVS010 LED10/730 Solar	37,4 mm	313,9 mm	211,3 mm

Order Code	Full Product Name	Genel yükseklik	Toplam uzunluk	Genel genişlik
75822399	BVS010 LED5/765 Solar	33,68 mm	231,9 mm	149,62 mm
75824799	BVS010 LED5/730 Solar	33,68 mm	231,9 mm	149,62 mm

