



Aantrekkelijke, energiezuinige armaturen voor nachtelijke beveiliging en sfeerverlichting

CoreLine FWC LED

Voel je veilig met deze energiezuinige, aan de wand gemonteerde beveiligingsarmatuur. De plaatsing van de LED en de behuizing zorgen voor een uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus op wanden, in gangen en de omringende omgeving.

Voordelen

- Lage onderhoudskosten door lange levensduur van 75.000 uur
- Energiebesparing van minimaal 30% in vergelijking met PL 9 of 18 W
- Uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus

Kenmerken

- Laag energieverbruik vergeleken met conventionele armaturen
- Uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus
- Beschikbaar met schemerschakelaar

Toepassing

- Woonwijken
- Industrie
- Beveiligingsverlichting


CoreLine FWC LED

Versions



OPPR BWC110i 0007

Maatschets



CoreLine FWC LED

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Bundelspreiding armatuur	180°
Kleur lichtbron	830 warmwit
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	80
Aantal lichtbronnen	1
Type optiek buiten	Symmetrisch
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0,08

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Surge Protection (Common/Differential)	Standaard overspanningsbeveiligingsniveau
--	---

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Type lichtkap	Opalen schaal/ lichtkap
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 54
Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	1 %
--------------------------------------	-----

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8718291851929	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	LED9
8718291851899	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	LED9
8718291851905	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	LED9
8718291851912	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	LED9
8718291851936	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	LED18
8718291851943	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	LED18
8718291851950	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	LED18
8718291851967	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	LED18

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom
8718291851929	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	900 lm
8718291851899	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	900 lm
8718291851905	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	900 lm
8718291851912	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	900 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom
8718291851936	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	1.800 lm
8718291851943	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	1.800 lm
8718291851950	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	1.800 lm
8718291851967	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	1.800 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718291851929	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	9 W
8718291851899	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	9 W
8718291851905	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	9 W
8718291851912	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	9 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718291851936	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	14 W
8718291851943	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	14 W
8718291851950	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	14 W
8718291851967	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	14 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718291851929	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	Zwart
8718291851899	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	Wit
8718291851905	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	Wit
8718291851912	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	Zwart

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718291851936	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	Wit
8718291851943	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	Wit
8718291851950	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	Zwart
8718291851967	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	Zwart

Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718291851929	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	BWC110
8718291851899	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	BWC110
8718291851905	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	BWC110
8718291851912	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	BWC110

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718291851936	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	BWC120
8718291851943	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	BWC120
8718291851950	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	BWC120
8718291851967	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	BWC120

