

PHILIPS

Lighting



En üst seviye güvenlik için tünelleri aydınlatır

FlowBase G2

Güvenliği ve iyi seviyede görüş mesafesini sağlayan bir aydınlatma tasarımı, her tünel projesinin temel unsurudur. Philips FlowBase G2 tüm tünel uygulamalarına kusursuz aydınlatma çözümü sağlamak üzere kompakt tasarımı, güvenilirliği ve uygun fiyatı tam bir pakette sunar.

Faydaları

- Enerji tasarrufu için yüksek lümen verimi
- Sağlam kalite ve güvenilirlik
- Tünel uygulamaları için profesyonel optikler
- Kolay kurulum: +/-60 derece ayarlanabilen montaj bağlantı parçalarıyla donatılmıştır

Özellikler

- 32 Klm'ye kadar ışık çıkışı
- Tipik 140 lm/W
- 1-10 V dim etme arayüzü
- 55.000 saat (L70B50 @35°C) kullanım süresi, - 40°C < -< 55°C Çalışma sıcaklığı temperature

Uygulama

- 2 şeritli tünel: 12-14 m genişlik, simetrik veya çapraz kurulum, 60-100 km/sa hıza kadar
- 2 - 3 şeritli tünel: 14-15m genişlik, simetrik kurulum, 60-100 km/sa hıza kadar
- 2 şeritli tünel: 9-10 m genişlik, simetrik veya çapraz kurulum, 60-100 km/sa hıza kadar

FlowBase G2

Versions



FlowBase G2




FlowBase G2



FlowBase G2

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ

BWP352 G2 back



BWP352 G2 side



BWP352 G2 front



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Polikarbon mikro lensli optik
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
------------	------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı
74917799	BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2	16.200 lm
911401631407	BWP352 LED316/NW 220W 220-240V DTXB G2	31.600 lm
911401630007	BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2	7.600 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
74917799	BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2	120 W
911401631407	BWP352 LED316/NW 220W 220-240V DTXB G2	220 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401630007	BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2	60 W

