



Lampu highbay klasik yang ekonomis dan andal

GreenUp Round Highbay

Berbagai lampu GreenUp Round Highbay menghadirkan keseimbangan optimal antara performa dasar dan harga. Kelompok produk ini menawarkan beragam produk dengan beragam pilihan, spesifikasi bersaing, serta kualitas dan keandalan jangka panjang. Rangkaian produk ini cocok untuk sebagian besar aplikasi industri.

Benefits

- Luar biasa hemat energi, sangat ekonomis
- Kualitas tinggi dengan jajaran paket lumen untuk berbagai aplikasi
- Kuat dan andal

Features

- Daya penerangan sistem 140 lm/W
- Opsi cahaya lebar dan sempit
- Perlindungan IP65/IK06
- 50.000 jam masa pakai @Ta 35°C
- Suhu pengoperasian -20°C hingga 45°C

Application

- Pabrik
- Gudang penyimpanan


GreenUp Round Highbay

Versions



GreenUp Round Highbay

Dimensional drawing



GreenUp Round Highbay

Dimensional drawing



Informasi Umum	
Alat	-
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Lensa
Warna Housing	Abu-abu
Kode pelindung dampak mekanis	IK06
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Tanda dapat menyala	-
Pengujian kawat pijar	-
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Driver tercakup	Jumlah unit alat	Tag servis
911401588745	BY518P SE LED50/NW PSU WB	Ya	1 unit	-
911401588845	BY518P SE LED50/CW PSU WB	Ya	1 unit	-
911401588945	BY518P SE LED70/NW PSU WB	Ya	1 unit	-
911401589045	BY518P SE LED70/CW PSU WB	Ya	1 unit	-
911401647607	BY518P LED210/NW PSU WB GM	-	-	Ya
911401647707	BY518P LED210/CW PSU WB GM	-	-	Ya
911401648307	BY518P LED210/CW PSU NB GM	-	-	Ya
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	Ya	1 unit	Ya
911401677908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	Ya	1 unit	Ya
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	Ya	1 unit	Ya
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	Ya	1 unit	Ya
911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	Ya	1 unit	Ya
911401678308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	Ya	1 unit	Ya
911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	Ya	1 unit	Ya
911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	Ya	1 unit	Ya
911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	Ya	1 unit	Ya
911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	Ya	1 unit	Ya
911401648107	BY518P LED300/CW PSU WB GM	-	-	Ya
911401648707	BY518P LED300/CW PSU NB GM	-	-	Ya
911401672007	BY518P LED110/NW PSU WB GM	-	-	Ya
911401672107	BY518P LED110/CW PSU WB GM	-	-	Ya
911401672207	BY518P LED160/NW PSU WB GM	-	-	Ya
911401672307	BY518P LED160/CW PSU WB GM	-	-	Ya
911401672507	BY518P LED110/CW PSU NB GM	-	-	Ya
911401672707	BY518P LED160/CW PSU NB GM	-	-	Ya
911401647807	BY518P LED260/NW PSU WB GM	-	-	Ya
911401647907	BY518P LED260/CW PSU WB GM	-	-	Ya

Teknis Lampu (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sudut	Suhu Warna	Daya	
		sumber cahaya	Terkorelasi (Nom)	Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401588745	BY518P SE LED50/NW PSU WB	120 °	4000 K	163 lm/W	5.000 lm

Order Code	Full Product Name	Sudut	Suhu Warna	Daya	
		sumber cahaya	Terkorelasi (Nom)	Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401588845	BY518P SE LED50/CW PSU WB	120 °	6500 K	163 lm/W	5.000 lm

GreenUp Round Highbay

		Sudut	Suhu Warna	Daya	
Order Code	Full Product Name	sumber cahaya	Terkorelasi (Nom)	Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401588945	BY518P SE LED70/NW PSU WB	120 °	4000 K	159 lm/W	7.000 lm
911401589045	BY518P SE LED70/CW PSU WB	120 °	6500 K	159 lm/W	7.000 lm
911401647607	BY518P LED210/NW PSU WB GM	-	4000 K	137 lm/W	21.000 lm
911401647707	BY518P LED210/CW PSU WB GM	-	6500 K	137 lm/W	21.000 lm
911401648307	BY518P LED210/CW PSU NB GM	-	6500 K	137 lm/W	21.000 lm
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	120 °	4000 K	150 lm/W	10.500 lm
911401677908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	120 °	6500 K	150 lm/W	10.500 lm
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	120 °	4000 K	143 lm/W	14.000 lm
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	120 °	6500 K	143 lm/W	14.000 lm
911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	120 °	4000 K	148 lm/W	20.000 lm
911401678308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	120 °	6500 K	148 lm/W	20.000 lm
911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	120 °	4000 K	153 lm/W	24.500 lm
911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	120 °	6500 K	153 lm/W	24.500 lm

		Sudut	Suhu Warna	Daya	
Order Code	Full Product Name	sumber cahaya	Terkorelasi (Nom)	Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	120 °	4000 K	151 lm/W	29.000 lm
911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	120 °	6500 K	151 lm/W	29.000 lm
911401648107	BY518P LED300/CW PSU WB GM	-	6500 K	143 lm/W	30.000 lm
911401648707	BY518P LED300/CW PSU NB GM	-	6500 K	143 lm/W	30.000 lm
911401672007	BY518P LED110/NW PSU WB GM	-	4000 K	143 lm/W	11.000 lm
911401672107	BY518P LED110/CW PSU WB GM	-	6500 K	143 lm/W	11.000 lm
911401672207	BY518P LED160/NW PSU WB GM	-	4000 K	139 lm/W	16.000 lm
911401672307	BY518P LED160/CW PSU WB GM	-	6500 K	139 lm/W	16.000 lm
911401672507	BY518P LED110/CW PSU NB GM	-	6500 K	143 lm/W	11.000 lm
911401672707	BY518P LED160/CW PSU NB GM	-	6500 K	139 lm/W	16.000 lm
911401647807	BY518P LED260/NW PSU WB GM	-	4000 K	139 lm/W	26.000 lm
911401647907	BY518P LED260/CW PSU WB GM	-	6500 K	139 lm/W	26.000 lm

Teknis Lampu (2/2)

Order Code	Full Product Name	Jumlah sumber cahaya	Tipe optik
911401588745	BY518P SE LED50/NW PSU WB	1	Cahaya lebar
911401588845	BY518P SE LED50/CW PSU WB	1	Cahaya lebar
911401588945	BY518P SE LED70/NW PSU WB	1	Cahaya lebar
911401589045	BY518P SE LED70/CW PSU WB	1	Cahaya lebar
911401647607	BY518P LED210/NW PSU WB GM	-	-
911401647707	BY518P LED210/CW PSU WB GM	-	-

Order Code	Full Product Name	Jumlah sumber cahaya	Tipe optik
911401648307	BY518P LED210/CW PSU NB GM	-	-
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	1	Cahaya lebar
911401677908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	1	Cahaya lebar
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	1	Cahaya lebar
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	1	Cahaya lebar
911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	1	Cahaya lebar

GreenUp Round Highbay

Order Code	Full Product Name	Jumlah sumber	
		cahaya	Tipe optik
911401678308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	1	Cahaya lebar
911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	1	Cahaya lebar
911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	1	Cahaya lebar
911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	1	Cahaya lebar
911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	1	Cahaya lebar
911401648107	BY518P LED300/CW PSU WB GM	-	-
911401648707	BY518P LED300/CW PSU NB GM	-	-
911401672007	BY518P LED110/NW PSU WB GM	-	-

Order Code	Full Product Name	Jumlah sumber	
		cahaya	Tipe optik
911401672107	BY518P LED110/CW PSU WB GM	-	-
911401672207	BY518P LED160/NW PSU WB GM	-	-
911401672307	BY518P LED160/CW PSU WB GM	-	-
911401672507	BY518P LED110/CW PSU NB GM	-	-
911401672707	BY518P LED160/CW PSU NB GM	-	-
911401647807	BY518P LED260/NW PSU WB GM	-	-
911401647907	BY518P LED260/CW PSU WB GM	-	-

Pengoperasian dan Kelistrikan

				Sesuai untuk sakelar acak
Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Konsumsi Daya	
911401588745	BY518P SE LED50/NW PSU WB	220-240 V	30,5 W	Tidak
911401588845	BY518P SE LED50/CW PSU WB	220-240 V	30,5 W	Tidak
911401588945	BY518P SE LED70/NW PSU WB	220-240 V	44 W	Tidak
911401589045	BY518P SE LED70/CW PSU WB	220-240 V	44 W	Tidak
911401647607	BY518P LED210/NW PSU WB GM	220-240 V	154 W	-
911401647707	BY518P LED210/CW PSU WB GM	220-240 V	154 W	-
911401648307	BY518P LED210/CW PSU NB GM	220-240 V	154 W	-
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	220 hingga 240 V	70 W	Tidak
911401677908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	220 hingga 240 V	70 W	Tidak
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	220 hingga 240 V	98 W	Tidak
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	220 hingga 240 V	98 W	Tidak
911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	220 hingga 240 V	135 W	Tidak
911401678308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	220 hingga 240 V	135 W	Tidak
911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	220 hingga 240 V	160 W	Tidak

				Sesuai untuk sakelar acak
Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Konsumsi Daya	
911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	220 hingga 240 V	160 W	Tidak
911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	220 hingga 240 V	192 W	Tidak
911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	220 hingga 240 V	192 W	Tidak
911401648107	BY518P LED300/CW PSU WB GM	220-240 V	207 W	-
911401648707	BY518P LED300/CW PSU NB GM	220-240 V	207 W	-
911401672007	BY518P LED110/NW PSU WB GM	220-240 V	77 W	-
911401672107	BY518P LED110/CW PSU WB GM	220-240 V	77 W	-
911401672207	BY518P LED160/NW PSU WB GM	220-240 V	115 W	-
911401672307	BY518P LED160/CW PSU WB GM	220-240 V	115 W	-
911401672507	BY518P LED110/CW PSU NB GM	220-240 V	77 W	-
911401672707	BY518P LED160/CW PSU NB GM	220-240 V	115 W	-
911401647807	BY518P LED260/NW PSU WB GM	220-240 V	187 W	-
911401647907	BY518P LED260/CW PSU WB GM	220-240 V	187 W	-

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Tingkat redup maksimum
911401588745	BY518P SE LED50/NW PSU WB	Tidak berlaku
911401588845	BY518P SE LED50/CW PSU WB	Tidak berlaku
911401588945	BY518P SE LED70/NW PSU WB	Tidak berlaku

Order Code	Full Product Name	Tingkat redup maksimum
911401589045	BY518P SE LED70/CW PSU WB	Tidak berlaku
911401647607	BY518P LED210/NW PSU WB GM	-
911401647707	BY518P LED210/CW PSU WB GM	-

Order Code	Full Product Name	Tingkat redup maksimum
911401648307	BY518P LED210/CW PSU NB GM	-
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	Tidak berlaku
911401677908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	Tidak berlaku
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	Tidak berlaku
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	Tidak berlaku
911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	Tidak berlaku
911401678308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	Tidak berlaku
911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	Tidak berlaku
911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	Tidak berlaku
911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	Tidak berlaku
911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	Tidak berlaku

Order Code	Full Product Name	Tingkat redup maksimum
911401648107	BY518P LED300/CW PSU WB GM	-
911401648707	BY518P LED300/CW PSU NB GM	-
911401672007	BY518P LED110/NW PSU WB GM	-
911401672107	BY518P LED110/CW PSU WB GM	-
911401672207	BY518P LED160/NW PSU WB GM	-
911401672307	BY518P LED160/CW PSU WB GM	-
911401672507	BY518P LED110/CW PSU NB GM	-
911401672707	BY518P LED160/CW PSU NB GM	-
911401647807	BY518P LED260/NW PSU WB GM	-
911401647907	BY518P LED260/CW PSU WB GM	-

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
911401588745	BY518P SE LED50/NW PSU WB	-30 hingga +45 °C
911401588845	BY518P SE LED50/CW PSU WB	-30 hingga +45 °C
911401588945	BY518P SE LED70/NW PSU WB	-30 hingga +45 °C
911401589045	BY518P SE LED70/CW PSU WB	-30 hingga +45 °C
911401647607	BY518P LED210/NW PSU WB GM	-20 hingga +45 °C
911401647707	BY518P LED210/CW PSU WB GM	-20 hingga +45 °C
911401648307	BY518P LED210/CW PSU NB GM	-20 hingga +45 °C
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	-30 hingga +45 °C
911401677908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	-30 hingga +45 °C
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	-30 hingga +45 °C
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	-30 hingga +45 °C
911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	-30 hingga +45 °C
911401678308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	-30 hingga +45 °C
911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	-30 hingga +45 °C

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	-30 hingga +45 °C
911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	-30 hingga +45 °C
911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	-30 hingga +45 °C
911401648107	BY518P LED300/CW PSU WB GM	-20 hingga +45 °C
911401648707	BY518P LED300/CW PSU NB GM	-20 hingga +45 °C
911401672007	BY518P LED110/NW PSU WB GM	-20 hingga +45 °C
911401672107	BY518P LED110/CW PSU WB GM	-20 hingga +45 °C
911401672207	BY518P LED160/NW PSU WB GM	-20 hingga +45 °C
911401672307	BY518P LED160/CW PSU WB GM	-20 hingga +45 °C
911401672507	BY518P LED110/CW PSU NB GM	-20 hingga +45 °C
911401672707	BY518P LED160/CW PSU NB GM	-20 hingga +45 °C
911401647807	BY518P LED260/NW PSU WB GM	-20 hingga +45 °C
911401647907	BY518P LED260/CW PSU WB GM	-20 hingga +45 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401588745	BY518P SE LED50/NW PSU WB	(0.38, 0.375) SDCM<5
911401588845	BY518P SE LED50/CW PSU WB	(0.313, 0.329) SDCM<5
911401588945	BY518P SE LED70/NW PSU WB	(0.38, 0.375) SDCM<5
911401589045	BY518P SE LED70/CW PSU WB	(0.313, 0.329) SDCM<5
911401647607	BY518P LED210/NW PSU WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401647707	BY518P LED210/CW PSU WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401648307	BY518P LED210/CW PSU NB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	(0.38, 0.375) SDCM<5
911401677908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	(0.313, 0.329) SDCM<5
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	(0.38, 0.375) SDCM<5
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	(0.313, 0.329) SDCM<5
911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	(0.38, 0.375) SDCM<5
911401678308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	(0.313, 0.329) SDCM<5
911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	(0.38, 0.375) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	(0.313, 0.329) SDCM<5
911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	(0.38, 0.375) SDCM<5
911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	(0.313, 0.329) SDCM<5
911401648107	BY518P LED300/CW PSU WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401648707	BY518P LED300/CW PSU NB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401672007	BY518P LED110/NW PSU WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401672107	BY518P LED110/CW PSU WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401672207	BY518P LED160/NW PSU WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401672307	BY518P LED160/CW PSU WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401672507	BY518P LED110/CW PSU NB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401672707	BY518P LED160/CW PSU NB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401647807	BY518P LED260/NW PSU WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401647907	BY518P LED260/CW PSU WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5

