



Ekonomik LED Mum

CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle, LED dokunuşuyla enkandesan lambaların yerini almak üzere tasarlandı. E14 duylu armatürlerle uyumludur ve avizeler için etkileyici bir üründür. LED lambalar, büyük enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini en aza indirir.

Faydaları

- Sarı ışık
- Halojen lambalarla karşılaştırıldığında %80'e varan enerji tasarrufu
- Düşük bakım maliyeti
- Trafolarla kapsamlı uyumluluk

Özellikler

- Kolayca, enkandesan/halojen lambalardan dönüşüm yapılabilir
- 15.000 saatlik kullanım ömrü
- UV ve IR ışın yaymaz
- Civa içermez, tehlikeli madde içermez

Uygulama

- Otel, restoran, bar, kafe, müze ve mağazalar
- Lobi alanları, resepsiyon alanları, sergiler

CorePro LEDcandle

Versions





LEDcandle B35NDFR RCA



LEDLustre 6 60W E14 RCA

Boyutlu çizim



Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm

CorePro LEDcandle

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	E14
Anahtar Döngüsü	50.000
Nominal kullanım ömrü	15.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
-----------------	-------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2700 K	827	250 lm
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	6500 K	865	470 lm
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	4000 K	840	470 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2,8 W	25 W
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 W	40 W

Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	63 °C
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	81 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	81 °C

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Lamba Biçimi
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	B35
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	B35

Order Code	Full Product Name	Lamba Biçimi
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	P45

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/ 1000 sa.
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	3 kWh
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 kWh
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 kWh

CorePro LEDcandle

