



CorePro LEDcapsule LV - Untuk penerangan setempat dan aplikasi dekoratif.

CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule adalah alternatif yang tepat untuk kapsul halogen. Terutama sesuai untuk penerangan setempat dan aplikasi dekoratif di rumah, hotel, dan restoran. Kompatibel dengan perlengkapan lama dengan dudukan G4 dan didesain untuk modifikasi pengganti kapsul halogen, CorePro LEDcapsule memberikan penghematan energi yang besar dan meminimalkan biaya perawatan tanpa mengurangi kualitas lampu.

Benefits

- Hemat energi hingga 88% dibandingkan lampu halogen
- Kompatibilitas yang luas dengan transformator
- Biaya perawatan lebih rendah

Features

- Mudah dimodifikasi
- Masa pakai 15.000 jam
- Lampu bebas UV dan IR
- Bebas merkuri dan bahan berbahaya

Application

- Hotel, restoran, bar, dan kafe
- Lobi, koridor, tangga, kamar kecil, area resepsionis, perlengkapan di bawah kabinet, lampu kabinet

CorePro LEDcapsule LV

Versions



Product standard image



LED 10W G4 WW 12V ND micro 2SRT6






LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6



LED GY6,35 12V POS2

Dimensional drawing




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10 mm	30 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	9,5 mm	37,5 mm

CorePro LEDcapsule LV

Dimensional drawing



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

Informasi Umum	
Siklus Sakelar	50.000
Nominal masa pakai	15.000 jam
Teknis Lampu	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2700 K
Indeks renderasi warna (CRI)	80
Kode Warna	827
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	- Hz
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	Kapsul

Order Code	Full Product Name	Tutup-Dasar
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	G4
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	G4
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	G4
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	GY6.35

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Sudut Cahaya	
		(Nom)	Flux Cahaya
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-	200 lm
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-	100 lm

Order Code	Full Product Name	Sudut Cahaya	
		(Nom)	Flux Cahaya
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	210 lm
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	300 °	205 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Frekuensi	Konsumsi	Watt yang
		Garis	Daya	Setara
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-	1,7 W	20 W
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-	1 W	10 W

Order Code	Full Product Name	Frekuensi	Konsumsi	Watt yang
		Garis	Daya	Setara
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	2,1 W	20 W
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	- Hz	1,8 W	20 W

Suhu

CorePro LEDcapsule LV

Order Code	Full Product Name	T-Case Maksimum (Nom)
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	60 °C
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	62 °C

Kontrol dan Peredupan


Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Tidak
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Tidak
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Hanya dengan peredup tertentu

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Lapisan bohlam
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Jernih
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Jernih

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien	Penggunaan Energi kWh/1000 h
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-20 hingga +45 °C	2 kWh
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-20 hingga +45 °C	1 kWh
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-20 hingga +45 °C	3 kWh
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-	2 kWh



Order Code	Full Product Name	T-Case Maksimum (Nom)
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	64 °C
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	80 °C

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	Tidak

Order Code	Full Product Name	Lapisan bohlam
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Suram
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-

