



CorePro LEDcapsule LV - 适于工作照明和装饰 性应用

CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule 真正替代了卤素胶囊型灯。该解决方案特别适于居家、商店、酒店和餐厅的工作照明和装饰性应用。CorePro LEDcapsule 兼容带 G4 支座的现有灯具，经设计改造可用于替代卤素胶囊型灯，不仅节约了大量的能源，而且还最大限度地降低了维护成本，而照明效果丝毫不受影响。

优点

- 与卤素灯相比，节能达 88%
- 广泛兼容各类变压器
- 降低维护成本

特点

- 轻松改造
- 使用寿命长达 15,000 小时
- 光线中不含紫外线和红外线
- 无汞和有害材料

应用

- 酒店、餐厅、酒吧和咖啡馆
- 大厅、走廊、楼梯间、盥洗室、接待区、橱柜下灯具、橱柜照明

CorePro LEDcapsule LV

Versions



Product standard image






LED 10W G4 WW 12V ND micro 2SRT6



LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6

二维绘图



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10 mm	30 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	9.5 mm	37.5 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

CorePro LEDcapsule LV

一般信息	
底盖	G4
切换循环	50,000
标称使用寿命	15,000 小时
灯技术	
相关色温 (标称)	2700 K
显色指数 (CRI)	80
颜色代码	827
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
输入频率	~ Hz
启动时间 (标称)	0.5 s
机械和外壳	
灯泡外形	胶囊型
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +45°C

灯技术

Order Code	Full Product Name	光通量
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	200 lm
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	100 lm
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	210 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	瓦数相当
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	1.7 W	20 W
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	1 W	10 W

Order Code	Full Product Name	功耗	瓦数相当
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	2.1 W	20 W

温度

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	60 °C
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	62 °C

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	64 °C

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	否
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	否

Order Code	Full Product Name	可调光
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	仅限于使用特定调光器

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	灯泡外观
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	透明
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	透明

Order Code	Full Product Name	灯泡外观
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	磨砂

审批和申请

Order Code	Full Product Name	能耗 kWh/1000 h
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	2 kWh
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	1 kWh

Order Code	Full Product Name	能耗 kWh/1000 h
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	3 kWh

CorePro LEDcapsule LV

