



# Đối với các hoạt động chiếu sáng hàng ngày, CorePro LEDspot mv thực sự hoàn hảo cho chiếu điểm GU10 và cung cấp ánh sáng ấm áp giống như halogen

## CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspots rất lý tưởng để chiếu điểm và cung cấp ánh sáng ấm áp giống như halogen. Những đèn LED chiếu điểm GU10 này tương thích với hầu hết các phụ kiện hiện có với đèn LED GU10 và được thiết kế dưới dạng thay thế năng cấp cho đèn chiếu điểm halogen hoặc sợi đốt. CorePro LEDspots giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể và giảm thiểu chi phí bảo trì.

### Lợi ích

- Ánh sáng trắng ấm áp
- Tiết kiệm tới 80% năng lượng so với đèn halogen
- Tiết kiệm chi phí bảo trì

# CorePro LEDspot MV

## Tính năng

- Dễ dàng nâng cấp
- Tuổi thọ 15.000 giờ
- Tương thích với nhiều bộ điều chỉnh độ sáng khác nhau
- Ánh sáng không chứa UV và IR
- Không chứa thủy ngân và chất độc hại – Tuân thủ RoHS

## Ứng dụng


- Nhà hàng khách sạn
- Cửa hàng bán lẻ
- Khu dân cư

## Phiên bản



LEDspotMV GU10 MR16 ND

## Bản vẽ kích thước



| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D   | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D   | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D   | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D   | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D   | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D   | 50 mm | 54 mm |

CorePro LEDspot MV

| Thông tin chung                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Đế dui đèn                                       | GU10         |
| Chu kỳ bật/tắt                                   | 50.000       |
| Tuổi thọ danh định                               | 15.000 h     |
|                                                  |              |
| Thông tin kỹ thuật về đèn                        |              |
| Góc chùm sáng (Danh định)                        | 36 °         |
| Chỉ số hoàn màu (CRI)                            | 80           |
| LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định) | 70 %         |
|                                                  |              |
| Vận hành và điện                                 |              |
| Tần số đầu vào                                   | 50 đến 60 Hz |
| Tần số dòng                                      | 50 to 60 Hz  |
| Thời gian khởi động (Danh định)                  | 0,5 s        |
|                                                  |              |
| Cơ khí và vỏ đèn                                 |              |
| Hình dạng bóng đèn                               | PAR16        |

Thông tin kỹ thuật về đèn

| Order Code   | Full Product Name                      | Nhiệt độ màu tương quan (Danh định) |             | Cường độ sáng (Danh định) |        |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|--------|
|              |                                        | Mã màu                              | Quang thông |                           |        |
| 929002065602 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM | 4000 K                              | 840         | 240 lm                    | 500 cd |
| 929002068202 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM | 3000 K                              | 830         | 230 lm                    | 500 cd |
| 929002495802 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM | 2700 K                              | 827         | 230 lm                    | 500 cd |
| 929002495902 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM | 2700 K                              | 827         | 345 lm                    | 700 cd |
| 929001215232 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D   | 2700 K                              | 827         | 355 lm                    | 700 cd |
| 929001217862 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D   | 2700 K                              | 827         | 255 lm                    | 545 cd |
| 929002065802 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM | 4000 K                              | 840         | 350 lm                    | 700 cd |
| 929002068302 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM | 3000 K                              | 830         | 345 lm                    | 700 cd |
| 929001217902 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D   | 3000 K                              | 830         | 265 lm                    | 565 cd |
| 929001218002 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D   | 4000 K                              | 840         | 275 lm                    | 590 cd |
| 929001218102 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D   | 3000 K                              | 830         | 370 lm                    | 740 cd |
| 929001218202 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D   | 4000 K                              | 840         | 390 lm                    | 770 cd |

Vận hành và điện

| Order Code   | Full Product Name                      | Mức tiêu thụ điện | Công suất tương đương |
|--------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 929002065602 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM | 3 W               | 35 W                  |
| 929002068202 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM | 3 W               | 35 W                  |
| 929002495802 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM | 3 W               | 35 W                  |
| 929002495902 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM | 4 W               | 50 W                  |
| 929001215232 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D   | 4,6 W             | 50 W                  |
| 929001217862 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D   | 3,5 W             | 35 W                  |

| Order Code   | Full Product Name                      | Mức tiêu thụ điện | Công suất tương đương |
|--------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 929002065802 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM | 4 W               | 50 W                  |
| 929002068302 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM | 4 W               | 50 W                  |
| 929001217902 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D   | 3,5 W             | 35 W                  |
| 929001218002 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D   | 3,5 W             | 35 W                  |
| 929001218102 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D   | 4,6 W             | 50 W                  |
| 929001218202 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D   | 4,6 W             | 50 W                  |

Nhiệt độ

| Order Code   | Full Product Name                      | Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định) |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 929002065602 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM | 65 °C                          |
| 929002068202 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM | 65 °C                          |

| Order Code   | Full Product Name                      | Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định) |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 929002495802 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM | 65 °C                          |
| 929002495902 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM | 70 °C                          |

CorePro LEDspot MV

| Order Code   | Full Product Name                      | Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định) |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 929001215232 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D   | 72 °C                          |
| 929001217862 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D   | 65 °C                          |
| 929002065802 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM | 70 °C                          |
| 929002068302 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM | 70 °C                          |

| Order Code   | Full Product Name                    | Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định) |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 929001217902 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D | 65 °C                          |
| 929001218002 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D | 65 °C                          |
| 929001218102 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D | 72 °C                          |
| 929001218202 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D | 72 °C                          |



Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

| Order Code   | Full Product Name                      | Có thể điều chỉnh độ sáng                   |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 929002065602 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM | Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể |
| 929002068202 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM | Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể |
| 929002495802 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM | Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể |
| 929002495902 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM | Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể |
| 929001215232 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D   | Không                                       |
| 929001217862 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D   | Không                                       |



| Order Code   | Full Product Name                      | Có thể điều chỉnh độ sáng                   |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 929002065802 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM | Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể |
| 929002068302 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM | Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể |
| 929001217902 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D   | Không                                       |
| 929001218002 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D   | Không                                       |
| 929001218102 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D   | Không                                       |
| 929001218202 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D   | Không                                       |

Phê duyệt và ứng dụng


| Order Code   | Full Product Name                      | Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 929002065602 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM | 3 kWh                              |
| 929002068202 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM | 3 kWh                              |
| 929002495802 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM | 3 kWh                              |
| 929002495902 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM | 4 kWh                              |
| 929001215232 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D   | 5 kWh                              |
| 929001217862 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D   | 4 kWh                              |
| 929002065802 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM | 4 kWh                              |
| 929002068302 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM | 4 kWh                              |
| 929001217902 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D   | 4 kWh                              |
| 929001218002 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D   | 4 kWh                              |
| 929001218102 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D   | 5 kWh                              |
| 929001218202 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D   | 5 kWh                              |




CorePro LEDspot MV




Sơ đồ chiếu sáng tạo điểm nhấn



Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W  
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W  
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W  
GU10 840 36D


Sơ đồ chiếu sáng tạo điểm nhấn




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W  
GU10 840 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W  
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W  
GU10 840 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W  
GU10 830 36D DIM



Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10  
830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10  
840 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10  
827 36D DIM


## Sơ đồ chùm tia




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Sơ đồ chùm tia



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10  
827 36D DIM

