



Minimale omkostninger, maksimal ydeevne

MASTER PL-T Xtra 4P

MASTER PL-T Xtra er et effektivt, kompakt lysstofrør, der som regel bruges i almen downlightbelysning i butikker, på hoteller og på kontorer, hvor der kræves større lysniveauer. MASTER PL-T Xtra lamper har væsentlig lavere omkostninger takket være den næsten dobbelt så lange levetid som en almindelig MASTER PL-T lampe og den meget lave fejlfrekvens. Den originale Philips-broteknologi garanterer en perfekt belysning i applikationen, hvilket resulterer i bedre belysning og højere virkningsgrad end den bøjede teknologi. Den tobenede version er designet til brug på elektroniske forkoblinger og fås med plug-in/pull-out-sokkel.

Fordele

- Ekstra lang levetid
- Længere levetid og færre tidlige lampeudfald giver færre problemer og vedligeholdelsesomkostninger, og gør det nemmere at skifte fra enkeltvis til gruppeudskiftning
- Optimal lysydelse ved lange brugstider pr. tænding
- Mere lys (cirka 15% mere) pr. lyspunkt end almindeligt

Funktioner

- Firbenet sokkel
- Philips broteknologi
- Ekstra lang levetid og lavere fejlfrekvens
- Lysstofrørteknologi (trifosfor)
- Lav lysforringelse under levetiden
- Hurtig opvarmningstid

MASTER PL-T Xtra 4P

Anvendelsesområder

- Designet til generel eller supplerende belysning i professionelle og halv-professionelle omgivelser
- Ideel til brug i indbygget eller overflademonteret retningsbestemt belysning, vægenheder og udendørs belysning
- Velegnet til anvendelse hvor vedligeholdelsesomkostningerne er høje (høje lofter, svært tilgængelige): stormagasiner, supermarkeder, lagre, fabrikshaller og offentlige områder

Advarsler og sikkerhed


- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur, driftspositionen og en anvendt højfrekvent kontrolforkobling
- Lyskildens levetid reduceres ved hyppig tænding og slukning samt utilstrækkeligt forvarmede elektroder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions



LPPR PLT4PLTG 42W

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

MASTER PL-T Xtra 4P

