



Laveste totale driftskostnader og høyeste lyseffekt!

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

MASTER PL-T Xtra er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere lysnivåer. Lyskildene i MASTER PL-T Xtra-serien har dessuten betraktelig lavere totale driftskostnader takket være den lange levetiden (over dobbelt så lang som for en standard MASTER PL-T-lyskilde) og den lave forekomsten av tidlige feil. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Fordeler

- Ekstra lang levetid
- Lengre levetid og færre tidlige utfall fører til mindre ubehag og lavere vedlikeholdskostnader – og forsterker effekten av å gjøre gruppeskift fremfor kostbare enkeltskift av lyskilder
- Optimal lysytelse ved lang tennsyklus
- Mer lys (ca 15% mer) per lyspunkt enn andre kompaktlysrør på markedet

Funksjoner

- 4-pins feste
- Inneholder broteknologien fra Philips
- Ekstra lang levetid og færre tidlige feil
- Trifosfat-lysrørteknologi
- Lite lysforringelse gjennom levetiden
- Rask oppstart

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Søknad

- Designet for allmenn- eller tilleggsbelysning i profesjonelle og halvprofesjonelle miljø
- Ideell for innfelt eller påmontert downlights, wallwashers, utendørs belysning
- Eget for bruk i bruksområder hvor vedlikeholdskostnader er høye (høy takhøyde, vanskelig å komme til): varehus, supermarked, høylager, produksjonshall og offentlige områder

Warnings and safety


- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions



LPPR PLT4PLTG 42W

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

