



Najnižšie celkové prevádzkové náklady a najvyšší výkon!

MASTER PL-T Xtra 4 kolíkové

MASTER PL-T Xtra je účinná kompaktná žiarivka, ktorá sa zvyčajne používa vo všeobecných stropných svietidlách v obchodoch, ubytovacích a stravovacích zariadeniach a kanceláriách, ktoré vyžadujú vyššiu úroveň osvetlenia. Svetelné zdroje MASTER PL-T Xtra navyše vďaka dvojnásobnej životnosti v porovnaní so štandardným svetelným zdrojom MASTER PL-T a veľmi nízkej poruchovosti zaistujú výrazne nižšie prevádzkové náklady. Pôvodná mostíková technológia navrhnutá spoločnosťou Philips zaručuje optimálny výkon v danej aplikácii, pričom poskytuje viac svetla a vyššiu účinnosť ako ohýbacia technológia. Štvorkolíková verzia je určená na použitie spolu s elektronickým predradníkom a dodáva sa s päticou s jednoduchým zapájaním.

Výhody

- Extra long life
- Longer lifetime and less early failures lead to less hassle and lower maintenance costs and facilitate the change from spot to group replacement
- Optimal light performance for long operation per switch-on
- More light (about 15% more) per light point than common

Vlastnosti

- 4-kolíková päťica
- Použitá mostíková technológia spoločnosti Philips
- Veľmi dlhá životnosť a nižšia poruchovosť
- Technológia trifosforových žiariviek
- Nízky pokles svetelného výkonu v priebehu životnosti svetelného zdroja
- Rýchly nábeh svetla

MASTER PL-T Xtra 4 kolíkové

Aplikácie

- Designed for general or supplementary lighting in professional and semi-professional environments
- Ideal for use in recessed or surface mounted downlighters, wall units, outdoor lighting
- Suitable for use in applications where maintenance costs are high (high ceilings, difficult to reach): department stores, supermarkets, warehouses, production halls and public areas

Varovanie a ochrana


- Technické a elektrické svetelné vlastnosti svetelných zdrojov sú ovplyvnené prevádzkovými podmienkami, napríklad teplotou okolia svetelného zdroja a prevádzkovou polohou, ako aj použitým vysokofrekvenčným predradníkom.
- Kratšia životnosť svetelného zdroja pri častom zapínaní a vypínaní a v prípade nedostatočne predhriatych elektród
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Versions



LPPR PLT4PLTG 42W

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

MASTER PL-T Xtra 4 kolíkové

