Greenperform Cleanroom Teardrop G2，為您提供安全，可靠，舒適的無塵室照明體驗。

Greenperform Cleanroom Teardrop G2 無塵室燈具

Greenperform Cleanroom Teardrop G2 是一款優化的無塵室照明燈具。 Teardrop G2 採用纖薄，簡潔，平滑的外殼設計，最大限度的避免了無塵室的塵埃附著，可以滿足 10一 1000 級的分類要求。 CR388C 系列產品還提供了優秀的照明品質，大幅度的節能和可靠的免維護品質。 無論是白光還是黃光照明解決方案都可用，Teardrop G2 是您的新工程和改造工程的最佳選擇。

优点

- 簡潔，纖細，堅固的外殼，避免灰塵附著
- 簡潔，纖細，堅固的外殼，避免灰塵附著
- – 柔和，均勻的照明輸出，低頻閃不傷眼
- – 柔和，均勻的照明輸出，低頻閃不傷眼
- 長壽命，低能耗，提供節能和免除產品維護
- 長壽命，低能耗，提供節能和免除產品維護
- 易於安裝，節省您的人力成本
- 易於安裝，節省您的人力成本

Greenperform Cleanroom Teardrop G2 無塵室燈具

特点

- 防護等級 : IP40/IK03，硬膜擠出外殼，無塵室分類 10 - 1000
- 防護等級 : IP40/IK03，硬膜擠出外殼，無塵室分類 10 - 1000
- 演色性 CRI > 80，色容差 SDCM 5，防紫外線 PC 光學擴散器
- 演色性 CRI > 80，色容差 SDCM 5，防紫外線 PC 光學擴散器
- 50000 小時壽命@L70B50
- 50000 小時壽命@L70B50
- 吸頂和天花板安裝， 軌道配件可用於 T-bar 安裝
- 吸頂和天花板安裝， 軌道配件可用於 T-bar 安裝

应用

- 積體電路（VLS）製造
- 積體電路（VLS）製造
- 精密機械零組件，航空儀器，液壓部件
- 精密機械零組件，航空儀器，液壓部件
- 關鍵光學設備，光碟片
- 關鍵光學設備，光碟片
- 飲料，無菌填裝（果汁..）
- 飲料，無菌填裝（果汁..）
- 食品，製藥工業
- 食品，製藥工業
- 半導體製造/裝配等
- 半導體製造/裝配等

Versions



CR388C Amber

二维绘图



Greenperform Cleanroom Teardrop G2 無塵室燈具

产品详细

CR388C Detail Photo

一般資訊	
內附驅動器	是
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
照明技術	
光學裝置類型	對稱
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 I
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
控制與調光	
可調光	否
最高調光等級	不適用
機械與外罩	
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂
外罩色彩	白色
機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP40
認證與應用	
環境溫度範圍	0 至 +35 °C
CE 標誌	無
灼熱絲測試	溫度 750°C、持續時間 5 秒
初始效能 (符合 IEC 標準)	
點火色度	SDCM<5
光通量容限	+/-10%

照明技術

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	演色性指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401516941	CR388C LED20 Amber L120 PSU	-	-	105 lm/W	2,200 lm
911401516541	CR388C LED40 NW L120 PSU	4000 K	>80	120 lm/W	3,900 lm
911401516641	CR388C LED40 CW L120 PSU	6500 K	>80	120 lm/W	3,900 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401516941	CR388C LED20 Amber L120 PSU	21 W
911401516541	CR388C LED40 NW L120 PSU	32 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401516641	CR388C LED40 CW L120 PSU	32 W

Greenperform Cleanroom Teardrop G2 無塵室燈具

長期效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	中值使用壽命 L80B50	中值使用壽命 L90B50
911401516941	CR388C LED20 Amber L120 PSU	45,000 h	40,000 h
911401516541	CR388C LED40 NW L120 PSU	-	-

Order Code	Full Product Name	中值使用壽命 L80B50	中值使用壽命 L90B50
911401516641	CR388C LED40 CW L120 PSU	45,000 h	40,000 h

© 2024 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 其他所有商標均為 Signify Holding 或個別擁有人所有財產。