



# AspiraVision Compact (35, 50 W e 70 W) per lampade CDM - L'alimentatore elettronico intelligente

## AspiraVision Compact for CDM

AspiraVision è simbolo di eccellenza nel campo della tecnologia degli alimentatori elettronici HID: alta qualità, compattezza, leggerezza e facilità d'uso, con caratteristiche migliorate per performance ottimali della lampade CDM da 35, 50 e 70 W. La funzione di commutazione di recente introduzione offre la massima flessibilità agli utenti, integrando tre diverse opzioni di wattaggio in un solo driver.

### Vantaggi

- SOFT START rende possibile l'installazione con un numero minore di interruttori automatici; la funzionalità Loop Through consente di effettuare l'installazione in modo più rapido ed economico
- Durata superiore
- Il driver può essere impostato su 35, 50 o 70 W con accensione integrata, pertanto se in futuro per l'installazione si rendessero necessarie lampade a wattaggio più alto o più basso, non sarebbe necessario sostituire il driver

# AspiraVision Compact for CDM

## Caratteristiche

- SOFT START
- Loop Through (nella versione indipendente)
- Performance termiche migliorate
- Bassa interferenza elettromagnetica
- Rilevamento dei cali di tensione

## Applicazione





- Illuminazione d'accento e decorativa per negozi, aree pubbliche, lobby e uffici
- Adatto solo per l'uso in ambienti interni

## Versions



GPFR IAVC 0002

## Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,7 mm	189,2 mm	170,7 mm	83,5 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

# AspiraVision Compact for CDM

## Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	58

## Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Corpo	Order Code	Full Product Name	Corpo
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S	23312100	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I

