



Des économies d'énergie maximales avec les ballasts Xtreme

DynaVision Programmable Xtreme pour CPO

Ballasts électroniques hautement fiables et flexibles pour lampes CPO, conçus pour réduire la facture énergétique à l'aide de commandes intégrées, et pour réduire les coûts de maintenance grâce à leur durée de vie de 80 000 heures et une protection intégrée contre la foudre. La famille de produits DynaVision Programmable forme une base idéale pour tout type de solution de gestion de l'éclairage.

Avantages

- Permet une communication à double sens avec le réseau d'éclairage (via DALI)
- Réduit au minimum le coût de l'entretien en raison de la durée de vie Xtreme de 80 000 heures et de la protection intégrée contre la foudre
- Avec la lampe CPO, le ballast crée le système de lumière blanche le plus efficace du marché dans cette classe de puissance

Fonctions

- Programmable à l'aide d'une interface numérique standard (DALI) et contrôlable via le protocole DALI
- Intègre plusieurs options de commande (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constant Light Output, Adjustable Light Output)
- Une durée de vie inégalée pour les ballasts électroniques : 80 000 heures avec un taux de survie minimum de 90 % à Tc = 80°C
- Protection contre la foudre Xtreme 10 kV/5 kA
- Stabilisation précise de la puissance de la lampe de 95-97 % sur une plage étendue de tensions du secteur de 180-300 V

DynaVision Programmable Xtreme pour CPO

Application

- Eclairage routier
- Éclairage résidentiel
- Embellissement des villes

Versions



GPPR IDVLSCPO 0002





GPPR_IDVLSCPO_0001-Product photo



GPPR_IDVLSCPO_0006-Product photo

Schéma dimensionnel



Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension d'entrée	208-240-277 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Fonctionnement et électricité

DynaVision Programmable Xtreme pour CPO

Order Code	Full Product Name	Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
8718291204558	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	5
8718291204572	HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	5
8718291241492	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	11

Order Code	Full Product Name	Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
8718291241539	HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	5
8718291669142	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	11
8718291241515	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	5

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Corps du luminaire
8718291204558	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	C1
8718291204572	HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	C1
8718291241492	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	Q

Order Code	Full Product Name	Corps du luminaire
8718291241539	HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	Q
8718291669142	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	Q
8718291241515	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	Q

