



Des LED tout simplement

Ledinaire SlimDownlight

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Économie d'énergie
- Surface de lumière diffuse et agréable

Fonctions

- Plusieurs dimensions et flux lumineux disponibles
- Plusieurs températures de couleur disponibles
- Luminaire extra-plat

Application

- Couloirs
- Sanitaires
- Salles d'attente

Ledinaire SlimDownlight

Versions







DN065B G4 LED20 19W D200 RD



DN065B G4 LED12 12W D150 RD

Schéma dimensionnel



Ledinaire SlimDownlight

Informations générales

Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Données techniques de l'éclairage

Type « tout-en-un »	All-in, Multi Color Temperature
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 110°

Fonctionnement et électricité

Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Indice de protection	IP20/44

Approbation et application

Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Valeur de scintillement (PstLM)	0,7
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Performances initiales

Chromaticité initiale	(0,44, 0,403) SDCM≤5
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	105 lm/W	2 000 lm
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	100 lm/W	1 200 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	19 W
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	12 W

Ledinaire SlimDownlight

