



Philips LuxSpace Compact, zapuštěné: UltraEfficient, stylové a navržené s ohledem na cirkulární ekonomiku

LuxSpace Compact, zapuštěný

Philips LuxSpace je navržen tak, aby poskytoval dokonalou kombinaci účinnosti, vysokého vizuálního komfortu a stylového designu bez kompromisů ve výkonu osvětlení. LuxSpace nabízí dlouhou životnost a měrný výkon až 185 lm/W spolu s vynikajícím podáním barev a distribucí světla, které mají zásadní vliv na vizuální i nevizuální účinky světla na lidské zdraví a pohodu. Řada zápusťných svítidel LuxSpace nabízí rozsáhlý výběr možností pro vytváření požadovaného prostředí a podporuje pohodlí uživatelů bez ohledu na způsob použití. Pro kancelářské prostředí nabízí řada LuxSpace speciální svítidla s nastavitelnou teplotou chromatičnosti bílého světla s ohledem na cirkadiánní cykly a verze v souladu s normami pro kancelářské osvětlení (UGR19).

LuxSpace Compact, zapuštěný

Výhody

- Nejlepší měrný výkon ve své třídě až 185 lm/W
- Jemné přirozené světlo zajišťuje vizuální pohodlí
- Rozsáhlé možnosti provedení s různými typy montáže, barvami lemu a reflektory
- Dokonalé začlenění do stropu s úzkým rámečkem nebo bez rámečku pro sádkartonové stropy
- Vylepšené omezení oslnění je v souladu s normami pro kancelářské osvětlení.
- Vysoké podání barev až CRI 90 (R9>50)
- Poskytuje rovnoměrné osvětlení díky širokému rozptylu světla
- Podporuje řešení osvětlení s ohledem na cirkadiánní cykly s nastavitelnou teplotou chromatičnosti bílého světla a integrovanými ovládacími prvky.

Vlastnosti

- Mini (DN560B/DN561B), kompaktní (DN610B) a čtvercové (DN572B) typy pro zapuštěné aplikace
- Kruhové (DN570C/DN571C) verze pro přisazenou montáž
- Výběr z pěti typů optiky: vysoký lesk, fasetovaná, matná, bílá a černá
- UGR19 je standardní pro Compact a volitelný pro ostatní verze
- Bílá (RAL9003), šedá (RAL9006) a černá (RAL9004) jsou standardní, na vyžádání je možná jakákoliv jiná barva RAL
- Vhodné pro centrální nouzové osvětlení na stejnosměrný proud (typ předřadníku PSLED)
- Mnoho dalších možností: PG a PGO (přední kryt IP54), nouzové osvětlení (jedna baterie s výdrží 3 hodiny), prodrátování, varianty kabelů a konektorů Eca a B2ca
- Prodloužená životnost 50 000 hodin při L90

Aplikace

- Kanceláře
- Maloobchod
- Nemocniční a pečovatelská zařízení
- Pohostinství
- Letiště
- Městské budovy
- Atria


Versions




LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim, 240mm
cut-out

LuxSpace Compact, zapuštěný

Rozměrové výkresy



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104687

