



PrimaVision Compact (35W, 50W a 70W) pro CDM – vysoká kvalita a spolehlivý výkon

PrimaVision Compact for CDM

Vysoce kvalitní kompaktní a lehký elektronický předřadník výbojek pro optimální a spolehlivý výkon světelných zdrojů CDM s příkonem 35, 50 a 70 W

Výhody

- Optimální výkon světelných zdrojů díky minimální toleranci výkonu světelného zdroje
- Životnost světelných zdrojů CDM zvýšena až o 30 %
- Eliminace veškerého viditelného blikání světelného zdroje

Vlastnosti

- Minimální rozptyl příkonu světelného zdroje
- Nízké ztráty energie na předřadníku
- Detekce konce životnosti světelného zdroje
- Vysoké teploty okolí Ta a pláště Tc
- Dlouhá doba životnosti 40 000 hodin

Aplikace


- Zvýrazňující a dekorativní osvětlení pro obchody, veřejné prostory, haly a kanceláře
- Vhodné pouze pro vnitřní použití

PrimaVision Compact for CDM

Versions






GPPR_IPVG4pp_PHL_0001-Product photo



GPPR_IPVG4pp_PHL_0008


Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm
HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

Detaily o výrobku



HID-PV C 50 /I

PrimaVision Compact for CDM

Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
93365900	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	24
85973700	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	24
85988100	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	20

Order Code	Full Product Name	Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
85962100	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	24
85974400	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	20

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Tělo
93365900	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I
85973700	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I
85988100	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I

Order Code	Full Product Name	Tělo
85962100	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S
85974400	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S

