



PrimaVision Compact (35 W, 50 W ja 70 W) CDM-lampuille – korkealaatuinen, vankka suorituskyky

PrimaVision Compact CDM-lampuille

Korkealaatuinen, pienikokoinen ja kevyt elektroninen HID-liitäntälaite, joka varmistaa 35, 50 ja 70 W:n CDM-lamppujen optimaalisen suorituskyvyn.

Hyödyt

- Optimaalinen lampun suorituskyky pienten toleranssien ansiosta.
- CDM-lampun käyttöikä jopa 30 % pidempi
- Poistaa kaiken näkyvän lampun välkynnän

Ominaisuudet

- Minimaalinen lampun tehon vaihtelu
- Matalat liitäntälaite-energiaviat
- Lampun polttoajan päättymisen havaitseminen
- Korkeat Tambient- ja Tcase-lämpötilat
- Pitkä käyttöikä, 40 000 tuntia

Käyttökohteet


- Kohde- ja korostusvalaistus myymälöissä, julkisissa tiloissa, auloissa ja toimistoissa
- Soveltuu vain sisäkäyttöön

PrimaVision Compact CDM-lampuille


Versions



GPPR_IPVG4pp_PHL_0001-Product photo






GPPR_IPVG4pp_PHL_0008



GPPR_IPVG4pp_PHL_0010


Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm
HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

Tuotetiedot



HID-PV C 50 /I

PrimaVision Compact CDM-lampuille

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)
913700665166	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	24
913700653166	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	24
913700653266	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	20

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)
913700652766	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	24
913700652966	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	20

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Runko
913700665166	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I
913700653166	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	/I
913700653266	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	/I

Order Code	Full Product Name	Runko
913700652766	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	/S
913700652966	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	/S

