



PrimaVision Compact (35 W, 50 W és 70 W) CDM-lámpákhoz – kiváló minőség és teljesítmény

PrimaVision Compact CDM-hez

Kiváló minőség, kompakt és könnyű HID elektronikus előtét, amely biztosítja a 35, 50 és 70 W-os CDM lámpák optimális és megbízható teljesítményét

Előnyök

- A lámpa minimális teljesítményingadozása optimális teljesítményt eredményez
- CDM lámpák esetén 30%-al hosszabb élettartam érhető el
- A lámpa észlelhető villogását teljesen megszünteti

Szolgáltatások

- A lámpa teljesítményszórása minimális
- Alacsony energiaveszteségű előtét
- Érzékeli a lámpa élettartamának végét
- Magas környezeti és burkolathőmérséklet tartomány
- Hosszú, akár 40 000 órás élettartam

Alkalmazás


- Kiemelő és díszvilágítás üzletekben, közösségi terekben, előcsarnokokban és irodákban
- Kizárólag beltéri használatra alkalmas

PrimaVision Compact CDM-hez

Versions






GPPR_IPVG4pp_PHL_0001-Product photo



GPPR_IPVG4pp_PHL_0008


Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm
HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

Termék részletei



HID-PV C 50 /I

PrimaVision Compact CDM-hez

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
93365900	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	24
85973700	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	24
85988100	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	20

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
85962100	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	24
85974400	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	20

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház
93365900	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I
85973700	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I
85988100	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I

Order Code	Full Product Name	Ház
85962100	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S
85974400	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S

