



Xtreme VSA-units voor de hoogste betrouwbaarheid

HID PrimaVision Xtreme Qcan SON

Zeer betrouwbare elektronische VSA-units voor SON-lampen. ontworpen om energie te besparen door een beter lichtrendement te bieden dan magnetische VSA-units en om onderhoudskosten te verminderen dankzij de levensduur tot 80.000 uur en de ingebouwde bliksembeveiliging

Voordelen

- Tot 15% energiebesparing dankzij het hogere rendement (92%) van de VSA-unit en een betere vermogensbeheersing bij te hoge spanning (vergeleken met magnetische VSA's)
- Minimaliseert de onderhoudskosten dankzij de Xtreme levensduur van 80.000 uur en de geïntegreerde bliksem- beveiliging
- Betere lichtkwaliteit dan de PrimaVision Xtreme VSA-units maakt een perfect uniforme lichtopbrengst mogelijk in het hele verlichtingsnetwerk en lost het knippereffect op (veroorzaakt door magnetische VSA's)

Kenmerken

- Xtreme lange levensduur van 80.000 uur met minimaal 90% overlevens bij een behuizingstemperatuur van 80 °C
- Xtreme bliksembescherming (10 kV/5 kA)
- Xtreme bescherming tegen vocht en trillingen
- Beter verlichtingsrendement dan magnetische VSA's
- Nauwkeurige stabilisatie (95-97%) van lampvermogen over een breed netspanningsbereik van 180-300 V

HID PrimaVision Xtreme Qcan SON

Toepassing


- Woonwijkverlichting
- Stadsverfraaiing
- Weg- en snelwegverlichting

Versions



GPPR IPVCP0Xt PHL 0012

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
PV Xt Q 100W SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
PV Xt Q 150W SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
PV Xt Q 70W SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsspanning	208-240-277 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
8718291698784	PV Xt Q 70W SON	11
8718291698807	PV Xt Q 100W SON	5

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
8718291698821	PV Xt Q 150W SON	5

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Behuizing
8718291698784	PV Xt Q 70W SON	Q
8718291698807	PV Xt Q 100W SON	Q

Order Code	Full Product Name	Behuizing
8718291698821	PV Xt Q 150W SON	-

