



Balasturi Xtreme pentru fiabilitate maximă

PrimaVision Xtreme for SON

Elemente de acționare electronice de înaltă fiabilitate pentru lămpi SON proiectate pentru a reduce consumul de energie printr-o eficiență sporită față de elementele de acționare magnetice și pentru a reduce costurile de întreținere mulțumită unei durate de viață de până la 80.000 ore și a protecției integrate împotriva trăsnetului.

Beneficii

- Reducere a costurilor pentru energie de până la 15% datorită înaltei eficiențe a stabilizatorului de curent (92%) și controlului mai bun al puterii la supratensiune (în comparație cu stabilizatoarele de curent magnetice)
- Minimiza costurile de întreținere mulțumită duratei de viață Xtreme de 80.000 de ore și protecției integrate împotriva trăsnetelor
- Calitatea superioară a luminii față de PrimaVision Xtreme asigură uniformitatea perfectă a fluxului luminos în rețeaua de iluminat și rezolvă efectul de scintilație (creat de stabilizatoarele de curent magnetice)

Caracteristici


- Durată de viață îndelungată Xtreme de 80.000 de ore, cu supraviețuire de minimum 90% la o temperatură a carcasei = 80 °C)
- Protecție Xtreme împotriva fulgerelor (10 kV / 5 kA)
- Protecție Xtreme împotriva umidității și a vibrațiilor
- Eficiență energetică superioară comparativ cu stabilizatoarele de curent magnetice
- Stabilizare exactă a puterii lămpii de 95-97 % într-un interval mare de tensiune de la rețea de 180-300 V

PrimaVision Xtreme for SON

Cerere

- Iluminat rezidențial
- Înfrumusețarea orașului
- Iluminat de drumuri și autostrăzi

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
PV Xt Q 100W SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
PV Xt Q 150W SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
PV Xt Q 70W SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Tensiune de intrare	208-240-277 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
69878400	PV Xt Q 70W SON	11
69880700	PV Xt Q 100W SON	5

Order Code	Full Product Name	Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
69882100	PV Xt Q 150W SON	5

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Carcasă
69878400	PV Xt Q 70W SON	Q
69880700	PV Xt Q 100W SON	Q

Order Code	Full Product Name	Carcasă
69882100	PV Xt Q 150W SON	-

