



Una solución compacta para los comercios

MasterColor CDM-TC T4 Elite

Philips MasterColor CDM Evolution 3000K Tubular Single-Ended. La lámpara T4 es la última evolución de MasterColor.

Beneficios

- Estabilidad de color durante la vida útil dentro de ± 200 K
- Color excelente de 90 IRC (índice de reproducción cromática)
- Estabilidad de color durante la vida útil dentro de ± 200 K
- Consistencia de color entre lámparas durante la vida útil. Gran eficacia de la lámpara (hasta 112 LPW)
- Eficacia inicial hasta un 33 % mayor que las lámparas existentes MasterColor T4*
- 20 000 horas de vida útil promedio nominal†
- 80 % de mantenimiento lumínico en 15 000 horas
- * Basado en una lámpara MasterColor Evolution 3 000 K tubular de terminal simple T4 de 39 W con 4 400 lúmenes iniciales frente a una lámpara CDM T4 de 35 W con 3 300 lúmenes iniciales.
- † La vida útil promedio nominal es la vida útil que se obtiene, en promedio, de grandes grupos representativos de lámparas en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas a las 10 horas de funcionamiento, como mínimo, por cada encendido. Se basa en la supervivencia de al menos el 67 % de las lámparas y permite que ciertas lámparas o grupos de lámparas se diferencien considerablemente del promedio.

MasterColor CDM-TC T4 Elite

Características

- Posición de funcionamiento universal
- El tamaño, la base y la longitud del centro de luz son los mismos que en las lámparas MasterColor y MasterColor Elite T4
- Cuenta con FadeBlock, un medio de bloqueo UV integrado para una menor decoloración de las telas y pinturas
- Lámparas nuevas disponibles en 20 W y 39 W

Aplicaciones

- Ideal para la iluminación de acento y en la exhibición de ventas

Advertencias y seguridad


- R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Versions



LPPR_CDMTC-E_0001-Product photo

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColor CDM-TC Elite 35W/930 G8.5	15 mm	4.8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

MasterColor CDM-TC T4 Elite

