Sistema de control básico EcoSet de Philips: ahorre energía de una forma sencilla, fiable y asequible

EcoSet basic controls

Lleve las capacidades de ahorro de energía de sus soluciones de iluminación a un nuevo nivel con el sistema de control básico EcoSet de Philips. Esta solución de sensor se diseñó para brindar ahorros de energía simples, confiables y asequibles al mismo tiempo que mejora aún más su sostenibilidad energética. Desde oficinas y estacionamientos hasta aplicaciones industriales, el sistema de control básico EcoSet de Philips viene en diferentes versiones para satisfacer sus necesidades exactas, desde el sistema de enchufar y usar hasta el sistema con cable o sin cable. Funciona gracias a la mejora de sus luminarias convencionales o LED con todas las características de una solución controlada básica. Por lo tanto, puede beneficiarse del ahorro de energía en función de factores como la detección de movimiento, el aprovechamiento de la luz natural o el control de iluminación grupal. Los sensores de control básicos EcoSet de Philips también son fáciles de instalar, poner en marcha y mantener. De este modo, tendrá el control absoluto de los ahorros de energía confiables y asequibles de sus soluciones de iluminación existentes.

EcoSet basic controls

Beneficios

- Arquitectura de sistema simple para una amplia gama de opciones: alámbricas o inalámbricas, con sensores integrados o externos
- Diseñado para ahorrar energía
- Cree una red sin esfuerzo gracias a las opciones de enchufar y usar
- Puesta en marcha sin esfuerzo

Características

- Detección de movimiento y luz natural
- Función de atenuación automática y control de agrupación
- Las soluciones incluyen: versión de puesta en marcha con un solo toque, opción inalámbrica sin puesta en marcha y puesta en marcha simple a través de un controlador a distancia.
- Hasta 50 nodos en una red para una oficina o almacén inalámbrico.

Aplicaciones

- Todas las aplicaciones para interior

Versions

EcoSet BLE IR Remote Controller std photo

EcoSet BLE Switch Dim installation std photo

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Frecuencia de línea
911401542902	SEG101 PIR Wireless WH	-	-
911401543002	SEG101 PIR IP65 Wireless WH	-	-

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

EcoSet basic controls

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Frecuencia de línea
911401590622	EcoSet BLE IR Remote Controller	- Hz	- Hz
911401590722	EcoSet BLE Switch Dim	-	-

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Marca CE	Marca CE
911401542902	SEG101 PIR Wireless WH	-20 a +50 °C	Sí	Sí
911401543002	SEG101 PIR IP65 Wireless WH	-20 a +50 °C	Sí	Sí

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Marca CE	Marca CE
911401590622	EcoSet BLE IR Remote Controller	-5 a +40 °C	No	No
911401590722	EcoSet BLE Switch Dim	0 a +45 °C	No	No

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.