



Możliwość zastąpienia tradycyjnej oprawy oświetleniowej bardziej wydajnym i energooszczędnym przyszłościowym rozwiązaniem LED.

Zestaw modernizacyjny Heritage LED

Opracowany specjalnie dla tradycyjnych opraw oświetleniowych i rozwiązań LED pierwszej generacji, zestaw modernizacyjny LED o stopniu ochrony IP66 zapewnia kilka znaczących zalet: istniejące instalacje stają się bardziej energooszczędne i bezpieczne, a także oferują bardziej niezawodną obudowę (IP66). Ponadto tradycyjna lub oryginalna estetyka oprawy zostaje całkowicie zachowana. Dzięki dedykowanemu asortymentowi w stylu passe-partout, zestaw Heritage LED umożliwia szybką i łatwą modernizację konwencjonalnych (lub LED) opraw oświetleniowych Villa, Jargeau, Micenas 1 i 2, a uniwersalny i regulowany passe-partout uzupełnia asortyment i umożliwia modernizację większości innych typów kwadratowych opraw oświetleniowych, w tym opraw innych niż firmy Philips. Zestaw modernizacyjny LED jest dostarczany z szeroką gamą optyki dostosowanej do danego zastosowania, umożliwiającą punktową wymianę konwencjonalnych źródeł światła. Zoptymalizowana platforma LED Philips Ledgine o wysokiej wydajności umożliwia uzyskanie znacznych oszczędności kosztów w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem ulicznym i oferuje krótki okres zwrotu inwestycji. Zestaw

Zestaw modernizacyjny Heritage LED

modernizacyjny Heritage LED oferuje duży wybór standardowych ciepłych temperatur barwowych, co pomaga zapewnić, że instalacja zachowa ciepłą atmosferę lamp sodowych. Zestaw modernizacyjny Heritage LED jest przeznaczony dla klientów poszukujących sposobów na zmniejszenie kosztów związanych ze zużyciem energii i konserwacji dzięki łatwemu w instalacji rozwiązaniu przy zachowaniu oryginalnej estetyki ich instalacji. Zestaw umożliwia również przygotowanie opraw do przyszłych modernizacji.

Korzyści

- Dedykowane rozwiązanie z możliwością dostosowania, przystosowane do modernizacji w przyszłości: trwała konstrukcja umożliwiająca dostosowanie do zmian technologicznych
- Oprawa energooszczędna: obniżenie kosztów energii nawet o 40–60% w porównaniu do starej instalacji konwencjonalnej
- Niezawodność i długa trwałość użytkowa: niższe koszty konserwacji i okres eksploatacji wynoszący do 100 000 godzin.

Cechy

- zestaw do modernizacji IP66 LED, sterownik i jednostka optyczna dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i niezawodności przez długi okres.
- Łatwe dostosowanie do każdej kwadratowej, tradycyjnej oprawy: dedykowana passe-partout (rodziny produktów Villa, Jargeau, Micenas 1 i 2) lub regulowanej (dla opraw o wymiarach od 305 x 305 mm do 405 x 405 mm — wymiary wewnętrzne oprawy)
- Szeroki wybór temperatur barwowych: 2200 K, 2700 K, 3000 K i 4000 K
- Prosta i szybka instalacja na miejscu
- Dalsza optymalizacja strumienia świetlnego za pomocą Philips L-Tune

Zastosowanie

- Drogi i ulice
- Budynki mieszkalne
- Parki i place

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Z wyjątkiem integracji tego produktu z oprawami Philips Jargeau, Villa lub Micenas 1, konwencjonalnymi lub LED, Signify N.V. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mechaniczne zamocowanie tego produktu w innych oprawach ani w innych konstrukcjach montażowych oraz za wszelkie aspekty związane z mocowaniem. Zapewnienie, że produkt zostanie zamontowany i zamocowany w sposób bezpieczny i niezawodny pozostaje wyłączną odpowiedzialnością klienta.

Wersje



Universal LED retrofit kit with
black mask

Zestaw modernizacyjny Heritage LED

Rysunki techniczne

