



Essential LEDtube - Solusi lampu LED yang terjangkau

Essential LEDtube

Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.

Benefits

- Mengurangi biaya listrik karena penghematan energi yang signifikan
- Masa pakai lebih lama meminimalkan penggantian lampu untuk mengurangi biaya pemeliharaan
- Pilihan yang lebih baik untuk lingkungan - tidak mengandung merkuri

Features


- Pengganti lampu LED yang terjangkau untuk lampu neon T8
- Konsumsi energi kurang dari separuh daripada lampu neon biasa
- Masa pakai 25.000 jam, dua kali lipat daripada lampu neon biasa
- Tidak mengandung merkuri; tabung tidak terbuat dari kaca - tidak perlu khawatir pecah

Application

- Ritel, kantor
- Industri, gudang, tempat publik, sekolah, rumah sakit, tempat parkir mobil

Essential LEDtube

Dimensional drawing



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR	15,8 mm	19 mm	1.149 mm	1.156,1 mm	1.163,2 mm
CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR	15,8 mm	19 mm	1.149 mm	1.156,1 mm	1.163,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I APR	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G5
Siklus Sakelar	50.000
Nominal masa pakai	30.000 jam
Teknis Lampu	
Sudut Cahaya (Nom)	200 °
Indeks renderasi warna (CRI)	80
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	70 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	T5
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 °C hingga 45 °C

Teknis Lampu

		Suhu Warna		
Order Code	Full Product Name	Terkorelasi (Nom)	Kode Warna	Flux Cahaya
929001380708	CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I APR	4000 K	840	1.050 lm
929001380808	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR	6500 K	865	1.050 lm
929001381008	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR	4000 K	840	2.100 lm
929001381108	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR	6500 K	865	2.100 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
929001380708	CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I APR	8 W
929001380808	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR	8 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
929001381008	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR	16 W
929001381108	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR	16 W

Penyetujuan dan Aplikasi

Essential LEDtube

Order Code	Full Product Name	Penggunaan Energi kWh/ 1000 h
929001380708	CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I APR	8 kWh
929001380808	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR	8 kWh
929001381008	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR	16 kWh
929001381108	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR	16 kWh

