



Philips SmartBalance fritstående gulvarmatur – høj effekt kombineret med smart design

SmartBalance fritstående gulvarmatur Gen2

Kunderne er vilde med gulvarmaturer, som er den ideelle løsning, når det gælder individuelt styret, fleksibel og komfortabel belysning. Philips SmartBalance gen2 tager fritstående gulvarmaturer til et helt nyt niveau med et endnu slankere og smartere design, med flere varianter for større fleksibilitet. Vi har integreret den nyeste belysningsteknologi og tilslutningsmuligheder for at sikre en ekstremt energieffektiv løsning. Og det giver også mulighed for at reducere omkostningerne til belysning, da at armatur kan lyse op i to arbejdsområder med den nødvendige lysstyrke i kontormiljøer. Brugere har fuld kontrol over de smarte fritstående lysarmaturer med en Touch and Dim-knap på lampestanden. Det rene og kompakte design gør, at armaturet passer perfekt ind i enhver indretning. SmartBalance gen2 er også designet med genanvendelighed for øje, hvilket gør dette fritstående LED-gulvarmatur til det optimale valg for miljøbevidste kunder.

SmartBalance fritstående gulvarmatur Gen2

Fordele

- Skaber en ensartet, refleksionsfri belysning, der sikrer den bedste belysning på kontoret
- Ét SmartBalance gulvstående armatur kan effektivt belyse to skriveborde og opfylde belysningskravene i et kontormiljø
- Opnå komplet individuel kontrol over belysningen ved din arbejdsstation og nyd enestående fleksibilitet og komfort
- Opnå energibesparelser på op til >50 % med op til 140 lm/W.
- Med sin kompakte form og slanke hoveddesign (39 mm) integreres denne belysningsenhed elegant i moderne indretninger

Funktioner

- Skab en behagelig lysoplevelse med individuel kontrol og dæmpning af både direkte og indirekte lysniveauer
- Du kan vælge mellem runde eller skarpt formede hovedformer samt mellem en U-formet eller rektangulær fod
- Ensartet og kvalitetsfuld loftsbelysning med en lysstyrke på op til 14500 lm, der opfylder kontornormerne UGR<19 og L65<3000 cd/m².
- 3000K, 4000K, CRI>90
- Lang levetid på 100.000 timer @L75
- Leveres med en Miljøvaredeklaration

Anvendelsesområder

- Kontorer

Advarsler og sikkerhed

- Produktet har en IPX0-klassificering og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at miljøet, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres nøje.
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder.


Versions




SmartBalance FFS Gen2 FS485F
SPP- SI- REC foot with sensor

SmartBalance fritstående gulvarmatur Gen2

Målskitse



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102649

