PHILIPS

Lighting

# Ahorros de energía, vida útil muy prolongada y contenido de mercurio muy bajo

## Energy Advantage Extra Long Life T8

Las lámparas Philips Energy Advantage T8 Extra Long Life son una novedad en la industria. Estas lámparas ofrecen grandes ahorros de energía y tienen una duración muy prolongada.

**Beneficios**

- Ahorrá $32 en costos de energía sobre la vida útil nominal promedio de la lámpara** en comparación con una lámpara 32 W T8
- Funciona con cualquier balasto*** de inicio instantáneo e inicio programado
- Disminuye de forma significativa los costos de mantenimiento y reciclaje al extender el ciclo de reemplazo de las lámparas
- Impacto reducido en el medio ambiente sin perjudicar el rendimiento
- **Al comparar Philips Energy Advantage T8 32 W de 2400 lm con una lámpara de 4' 32 W y 2850 lm. Sobre la base de los ahorros en potencia (7 W) x vida útil nominal promedio (46 000 horas) x tarifa de kWh ($0,10)
- ***La tensión inicial debe ser igual o superior a 550 V. Estas lámparas no deben utilizarse donde la temperatura de la luminaria sea inferior a 70 ºF. Es posible que se formen estrías si hay movimiento de aire en el sistema. Para lograr el mejor funcionamiento, usá un balasto con circuitos antiestrías

# Energy Advantage Extra Long Life T8

## Características

- Ahorrá 7 W por lámpara de forma instantánea al comparar una Energy Advantage T8 25 W con una lámpara T8 32 W estándar
- Solo 1,7 mg de mercurio con la tecnología ALTO II
- Disminuye de forma significativa los costos de mantenimiento y reciclaje al extender el ciclo de reemplazo de las lámparas
- Disponible en múltiples temperaturas de color: 3000 K, 3500 K, 4100 K y 5000 K

## Aplicaciones

- Ideal para aplicaciones donde se buscan los beneficios de ahorro de energía y ciclos de reemplazo de lámparas más prolongados.

## Advertencias y seguridad

- Para poder garantizar la integridad del revestimiento, se recomienda reemplazar las lámparas Secura antes o al momento de alcanzar el límite de vida útil especificado para la lámpara (50 % fallas en ciclo de interrupción de 3 horas).

## Plano de dimensiones

| Product |
|---|
| F32T8/ADV835/2XL/ALTO II 28W 30PK |
| F32T8/ADV841/2XL/ALTO II 25W 30PK |
| F32T8/ADV841/2XL/ALTO II 28W 30PK |




| Información general | |
|---|---|
| **Tapa-base** | G13 |
| **Mecánica y carcasa** | |
| **Forma del foco** | T-8 |
| **Aprobación y aplicación** | |
| **Producto de ahorro de energía** | Ahorro de energía |
| **Contenido de mercurio (Hg) (nominal)** | 1.7 mg |

## Información técnica sobre la luz

| Order Code | Full Product Name | Designación de color | Temperatura de color correlacionada (nominal) | Índice de producción de color (IRC) | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|
| 927853283601 | F32T8/ ADV835/2XL/ ALTO II 28W 30PK | Advantage 835 | 3500 K | 84 | 2,650 lm |

| Order Code | Full Product Name | Designación de color | Temperatura de color correlacionada (nominal) | Índice de producción de color (IRC) | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|
| 927853284201 | F32T8/ ADV841/2XL/ ALTO II 28W 30PK | Advantage 841 | 4100 K | 82 | 2,650 lm |

# Energy Advantage Extra Long Life T8

| Order Code | Full Product Name | Designación de color | Temperatura de color correlacionada (nominal) | Índice de producción de color (IRC) | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|
| 927853484201 | F32T8/ADV841/2XL/ALTO II 25W 30PK | Advantage 841 | 4100 K | 82 | 2,400 lm |

## Operación y aspectos eléctricos

| Order Code | Full Product Name | Consumo de energía |
|---|---|---|
| 927853283601 | F32T8/ADV835/2XL/ALTO II 28W 30PK | 28 W |
| 927853284201 | F32T8/ADV841/2XL/ALTO II 28W 30PK | 28 W |
| 927853484201 | F32T8/ADV841/2XL/ALTO II 25W 30PK | 25 W |

© 2025 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.