



Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2: praktyczna oprawa akcentująca typu gridlight z możliwością serwisowania i modernizacji dla sklepów detalicznych

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Dzięki rodzinie GreenSpace Accent Gridlight Gen2 właściciele sklepów i obsługa budynków mogą teraz cieszyć się znakomitą jakością oświetlenia i największą energooszczędnością na rynku oferowaną przez optykę PerfectAccent w niedrogiej i zrównoważonej oprawie akcentującej typu gridlight. Konserwacja i modernizacja sterownika, diody LED i optyki jest łatwa i wymaga jedynie standardowych narzędzi. Z tego powodu GreenSpace Accent Gridlight Gen2 może obsługiwać okrągłą instalację oświetleniową. GreenSpace Accent Gridlight Gen2 można skonfigurować w wersji z pojedynczą, podwójną lub potrójną głowicą reflektora, z których każdą można skierować niezależnie. Oprócz opcji zmiany natężenia strumienia świetlnego dostępnych jest wiele opcji integracji systemu, zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych. Sprawdź sekcję Moda w naszym katalogu, aby dowiedzieć się

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

więcej o świetle LED PremiumWhite i PremiumColor podkreślającym cechy produktu.

Korzyści

- Większa wyrazistość światła i większy komfort dla oczu klienta dzięki optyce PerfectAccent
- Wydłuż okres eksploatacji produktu dzięki łatwej konserwacji i modernizacji
- Prosta, neutralna wzorniczo konstrukcja produktu sprawia, że oprawa wtapia się w sufit
- Oświetlenie rastrowe z wieloma punktami może pomóc w uporządkowaniu sufitu i zapewnieniu spokojniejszej atmosfery

Cechy

- Możliwość serwisowania i rozbudowy za pomocą standardowych narzędzi
- Wyposażone w najnowocześniejszą optykę odbłyśnika PerfectAccent
- Zmniejszony ślad węglowy dzięki wysokiej skuteczności
- Dostępne z określonymi elementami akcentującymi LED
- Opcje łączności przewodowej (DALI) i bezprzewodowej
- Opcjonalna szyba przednia (zalecana w zapyłonych środowiskach)

Zastosowanie

- Salony mody
- Supermarkety i hipermarkety
- Duże sieci detaliczne
- Centra handlowe

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Wszystkie dane fotometryczne są obliczane bez opcjonalnej szyby przedniej. W przypadku stosowania szyby przedniej strumień należy zmniejszyć o 3,5%.
- Czyszczenie optyki należy wykonywać wyłącznie przy użyciu sprężonego powietrza. Dotykanie diody LED lub odbłyśnika jest zabronione. W obszarach przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie zalecamy użycie opcjonalnej szyby przedniej, ponieważ można ją czyścić suchą ściereczką z mikrofibry.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie.
- Produkt musi zostać zainstalowany poza zasięgiem rąk. Manipulowanie gorącym produktem jest możliwe wyłącznie w rękawicach izolowanych.



Wersje



GD352B GreenSpace Accent
Gridlight Double White

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Rysunki techniczne




Więcej o produkcie



GD352B GreenSpace Accent
Gridlight Double White

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - GD350BI -
910505102780

