



HF-Essential II a TL5 és TL-D vezérlőkhöz

HF-Essential II for TL5/TL-D

Intelligens és megbízható. A HF-Essential II kiváló ár-érték arányú megoldás, amellyel megbízhatóan lehet működtetni a fénycsöveket. Ideális belépő szintű termék olyan elektromágneses rendszerek használóinak, akik ki szeretnék aknázni az elektronikus előtétek nyújtotta előnyöket. A költségtakarékos és megbízható HF-Essential II család A2 osztályú energiahatékonysággal rendelkezik, robosztus kivitelezése pedig megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak. A HF-Essential II ideális választás az új és meglévő építőipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz, ideértve az általános felületre szerelt, irodai, parkolóház- és raktárvilágítási, valamint egyéb megoldásokat.

Előnyök

- Több mint 45 000 óra átlagos élettartam (50 °C-os környezeti hőmérséklet mellett)
- Az optimalizált lámpa-előmelegítés legalább 25 000 be- és kikapcsolást biztosít a lámpa cseréje nélkül
- Megfelel a CE, KEMA és CCC szabványoknak

Szolgáltatások

- Multi-Power technológia a különféle teljesítményű lámpák pontos vezérléséhez
- Egyes és kettős működés: 1 vagy 2 lámpával használható
- Maximális megbízhatóság rendszerbe kötve

HF-Essential II for TL5/TL-D

Alkalmazás


- Alkalmas egyenárammal való működésre és vészvilágítási rendszerekben való használatra is
- A lámpa hosszabb ideig működik a gyakran kapcsoltatott alkalmazásokban, amelyekben jelenlét- vagy mozgásérzékelőket használnak (akár 15 bekapcsolás naponta)
- Irodaépületekben, kórházakban, bevásárlóközpontokban, nagyáruházakban és iskolákban használt I. és II. védelmi osztályú világítótestekhez

Versions



GPPR_HFETLDTL_0002-Product photo

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,7 mm	211,0 mm	198,0 mm	39,6 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,7 mm	211,0 mm	198,0 mm	40,0 mm

HF-Essential II for TL5/TL-D

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Mechanika és tokozás	
Ház	L 211x40x28.7
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energhiasznosítási index	A2

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
77064000	HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240 50/60Hz	20

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
77058900	HF-E 236 TL-D II 220-240 50/60Hz	16

