

En energieffektiv lösning

HF-Performer II för PL-T/C/R/L/TL5C-lampor

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c är ett hållbart, tunt elektroniskt driftdon för många olika CFL-tillämpningar. Det är idealiskt i tillämpningar där hög energieffektivitet krävs. HF-Performer EII har robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder, samt är energieffektivt (CELMA EEI A2).

Fördelar

- Robust konstruktion som uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder och säkerställer bra ekonomieffektivitet
- Automatisk omstart (efter spänningsfall eller lampbyte) ger enkel drift och problemfria lampbyten
- Lämplig för nöddrift med likström 186 till 275 V (vid -10 °C) och enligt armaturnorm IEC/EN 60598-2-22

Funktioner


- Livslängd på 50 000 timmar vid maximal falltemperatur och över 60 000 till-/frånslag per lampa.
- Programmerad, flimmerfri, föruppvärmd start (< 1,5 s), vilket gör att lampan kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas
- Aktiv korrigering av effektfaktorn ger konstant ljus oberoende av nätspänningsvariationer
- Enheten är skyddad mot spänningstoppar och felaktiga anslutningar.

HF-Performer II för PL-T/C/R/L/TL5C-lampor

Användning

- Idealisk för kommersiell inomhusbelysning där effekten per kvadratmeter och driftkostnaderna behöver minskas
- Används i styrsystem för rörelsedetektering, till exempel Philips OccuPlus
- Huvudsakligen för inomhusbruk som i spotlights, downlights och infällda armaturer i butiker, kontor, stormarknader, hotell och livsmedelsbutiker
- Industrierom med långa drifttimmar

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/	4,5 mm	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/	4,5 mm	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsindex	A2

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
913700630766	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	28

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
913700630866	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	12

