



HF-Regulator II för TL-D-lampor – dimning: nästa steg inom energibesparing

HF-Regulator II 1-10V TL-D

HF-driftdon för dimning med analog styrning (1–10 V) för TL-D-lampor

Fördelar

- Lampeffekten kan regleras från 1 till 100% via analoge ingående styrsignaler (som överensstämmer med branschstandard 1–10 V)
- Kompatibel med europeiska och asiatiska normer samt lämplig för nödbelysningsystem
- HF-drift ger bättre ljuskvalitet och längre livslängd
- I kombination med styrsystem kan ytterligare energibesparingar uppnås

Funktioner

- Programmerad start: flimmerfri tändning < 0,5 sekunder och inga strimmor eller stroboskopeffekter. Förvärmning av lysrörselektrodena, vilket gör att lysrören kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas
- Den smarta strömfunktionen garanterar konstant ljus oavsett hur nätspänningen varierar.
- Upp till 60% lägre energiförbrukning genom automatisk dimning
- Stoppkretsen aktiveras inom fem sekunder om det blir fel på lampan (säkerhetsstopp); när lampan har bytts ut startar driftdonet om automatiskt

Användning

- Inomhus, allmänbelysning och arbetsbelysning i kombination med styrsystem (individuellt styrning, dagsljuskontroll och/eller rörelsedetektor)


HF-Regulator II 1-10V TL-D

Versions



GPPR R2ANTLPL PHL

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 360x30x21
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsindex	A1 BAT

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
913700609266	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	28
913700609366	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
913700609466	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	28
913700609566	HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12

HF-Regulator II 1-10V TL-D

