



Lampu LED – ideal untuk aplikasi pencahayaan umum

LEDLamps

Lampu LED sangat cocok untuk aplikasi pencahayaan umum. Kompatibel dengan sebagian besar peralatan yang ada dan dirancang sebagai pengganti retrofit untuk lampu pijar dan lampu halogen, lampu LED menghadirkan penghematan energi yang begitu besar dan meminimalkan biaya perawatan.

Benefits

- Suhu warna yang cocok untuk pencahayaan fungsional dan untuk meningkatkan suasana
- Hemat energi hingga 80% dibandingkan dengan lampu pijar
- Cocok untuk retrofit
- Biaya perawatan lebih rendah

Features

- Awet
- Lampu bebas UV dan IR untuk panas yang lebih rendah dan perlindungan terhadap objek yang sensitif terhadap panas
- Mulai instan

Application



- Rumah, hotel, restoran, kafe
- Kamar tidur, ruang makan, ruang tamu, ruang belajar

Versions



CorePro LEDbulb 150W E27 827 FR A80

Dimensional drawing



Product	D	C
LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR	80 mm	155 mm

Product	D	C
LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR	68 mm	132 mm
LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR	68 mm	132 mm

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E27
Nilai Masa Pakai (Jam)	12.000 jam
Siklus Sakelar	50.000
Nominal masa pakai	15.000 jam
Teknis Lampu	
Sudut Cahaya (Nom)	150 °
Indeks renderasi warna (CRI)	80
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	90 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Suram
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi	
		(Nom)	Kode Warna Flux Cahaya
929002004149	LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR	6500 K	865 2.300 lm
929002003849	LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR	3000 K	830 1.650 lm
929002003949	LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR	6500 K	865 1.800 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Watt yang	
		Konsumsi Daya	Setara
929002004149	LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR	19 W	160 W
929002003849	LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR	14,5 W	120 W

Order Code	Full Product Name	Watt yang	
		Konsumsi Daya	Setara
929002003949	LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR	14,5 W	120 W

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Bentuk Bohlam
929002004149	LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR	A80
929002003849	LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR	A67

Order Code	Full Product Name	Bentuk Bohlam
929002003949	LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR	A67

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Penggunaan Energi kWh/
		1000 h
929002004149	LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR	19 kWh
929002003849	LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR	15 kWh

Order Code	Full Product Name	Penggunaan Energi kWh/
		1000 h
929002003949	LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR	15 kWh

