PHILIPS

Lighting

Philips Group Cabinet Control (飛利浦集團機櫃控制) 能讓客戶管理其照明安裝和能源使用。一款使用深入見解功能達到決策的可改裝模組化解決方案

機箱控制

Philips Group Cabinet Control (飛利浦集團機櫃控制) 能讓不同戶外燈具達成遠端分組、監控和控制。客戶可以透過電氣櫃的改裝模組化機櫃解決方案，控制其照明裝置。支援達到最佳化耗電量，以及提高 KPI 管理。這套解決方案會根據配置自動執行複雜的任務。控制器可自動切換不同的可用行動電信業者服務，為 Interact 應用程式提供穩定可靠的通訊。

优点

- 適合在現有電氣櫃上進行改裝的模組化解決方案
- 受客戶控制的連接機櫃和照明安裝
- 安裝地點可為內部部署或雲端

機箱控制

特点

- 整組照明點的中央開關 (開/關)
- 欠電壓/過電壓電源偵測
- 機櫃門「開」偵測
- 主電源中斷警報
- 包括中央開關，包括中央排程天文時鐘、光電池或外部觸發器訊號。
- 靈活連接任何相容的 RS485 能源電表
- 可跨 2G (GPRS)/3G/4G 和乙太網連線進行擴展
- 內建 GPS 可達準確定位 (第 3 代及以上)
- 與時俱進、可升級的系統
- 介於 120-277V 的寬工作電壓範圍，可讓控制器應用多種地理位置。

应用

- 公路
- 道路
- 一般街道照明
- 住宅區照明

安全提示

- 請參閱 Documentation (文件) 入口網站的所有技術文件 (https://www.partner.portal.signify.com/)
- 請先查看適用的當地 LTE 頻帶之後再下單訂購控制器
- Gen3 控制器和模組尚未取得 UL 認證
- 已更新 Koolog 工具的 Gen3 預測功能，確保準時交付專案

Versions

Coded Mains Receiver Adaptor

Coded Mains Transmitter

Coded Mains Transformer LL

Coded Mains Transformer LN

二维绘图





機箱控制

二维绘图





产品详细

Coded Mains Transmitter

© 2024 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 其他所有商標均為 Signify Holding 或個別擁有人所有財產。