PHILIPS

Lighting

Performances fiables, jour après jour.

Ledinaire panel Ecoset

Le panel Philips Ledinaire EcoSet (RC075) présente une solution sans fil plug-and-play unique. Ce panel d'éclairage LED offre un moyen facile de réaliser davantage d'économies d'énergie et permet un éclairage automatisé simple dans les bureaux ou les écoles. Notre dernière innovation permet à nos panneaux d'éclairage LED de fonctionner avec un capteur PIR externe alimenté par courant alternatif pour détecter les mouvements et la lumière du jour. Ces capteurs de lumière externes supplémentaires déclenchent une gradation automatique du luminaire. L'installation est simple avec la télécommande, vos lumières sont donc prêtes en un rien de temps. Utilisez des niveaux de gradation prédéfinis ou configurez-les facilement via des commutateurs DIP intégrés. Un interrupteur mural en option est disponible comme accessoire pour le contrôle manuel, juste au cas où vous en auriez besoin !

Avantages

- Importantes économies d'énergie
- Bonne qualité et facile à utiliser
- Facile à installer et à configurer
- Aucun risque, performances fiables
- Nouvelle innovation sur le marché

Fonctions

- Flux : 3400 lm, 4 000 K
- Efficacité : 120 lm/W
- Durée de vie : L80 à 50 000 heures, L70 à 75 000 heures
- Capteur PIR alimenté par courant alternatif : détection de mouvement et de la lumière du jour
- Rayon de 5 m à 3 m de hauteur, modification des paramètres via des commutateurs DIP ou à distance
- Éclairage de secours pris en charge via un kit d'éclairage de secours autonome
- garantie unique de 3 ans

Ledinaire panel Ecoset

Application

- Bureaux
- Établissements scolaires
- Bâtiments publics

Versions

Philips Ledinaire panel EcoSet panel

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Ledinaire panel Ecoset-backplate_2

Ledinaire panel Ecoset-backplate_1

Ledinaire panel Ecoset

© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.