



Τετράγωνο σύστημα ράγας 3 κυκλωμάτων **RCS750** – ευέλικτο και πολυλειτουργικό

3-circuit Square RCS750

Το σύστημα ράγας τετραγωνικής διατομής 3 κυκλωμάτων RCS750 αποτελείται από μια συμπαγή ράγα αλουμινίου διαθέσιμη σε μήκη του 1, 2, 3 και 4 m με τέσσερις ηλεκτρικούς αγωγούς. Δυνατότητα εύκολης δημιουργίας κάθε δεδομένης διαμόρφωσης: οριζόντια ή κατακόρυφη, τοποθέτηση επάνω ή εντός της οροφής, στον τοίχο ή σε αυτόνομα πάνελ. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως ελεύθερη κατασκευή. Όλα τα φωτιστικά διαθέτουν ξεχωριστό τροφοδοτικό και μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν επιλεκτικά. Μπορούν να μετακινηθούν εύκολα για αλλαγή του φωτισμού και του στυλ παρουσίασης. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η δημιουργία ενός πολυλειτουργικού συστήματος ράγας για φωτισμό ανάδειξης, όπως και για την ανάρτηση διαφημιστικού και διακοσμητικού υλικού. Διατίθεται επίσης γκάμα προσαρμογών, συνδέσεων τροφοδοσίας και εξαρτημάτων τοποθέτησης

Οφέλη

- Εύκαμπτο σύστημα καναλιού 3 κυκλωμάτων για τον επαγγελματία χρήστη, που επιτρέπει τη δημιουργία οποιασδήποτε απαιτούμενης διαμόρφωσης σχετικά εύκολα.
- Όλα τα φωτιστικά διαθέτουν χωριστό διακόπτη λειτουργίας, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν εύκολα, π.χ. για τη δημιουργία μεταβαλλόμενης ατμόσφαιρας σε βιτρίνες καταστημάτων ή εσωτερικούς χώρους.
- Μπορεί να εφαρμοστεί ως «ελεύθερη» κατασκευή χρησιμοποιώντας τους παρεχόμενους σωλήνες ανάρτησης και τους σφιγκτήρες.

3-circuit Square RCS750

Χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα χρήσης με όλα τα φωτιστικά LED σποτ ράγας 3 κυκλωμάτων της Philips
- Διαθέσιμο σε μήκη 1, 2, 3 και 4 m
- Διαθέσιμο σε τρία φινιρίσματα – λευκό, μαύρο, αλουμίνιο
- Διατίθεται γκάμα προσαρμογέων, συνδέσεων τροφοδοσίας και εξαρτημάτων τοποθέτησης

Εφαρμογή

- Καταστήματα
- Εσωτερικός αρχιτεκτονικός φωτισμός

Versions

ZRS750 CPF BK (XTS23-2)



ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)



ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)



ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



ZRS750 EP BK (XTS41-2)



3-circuit Square RCS750

Versions

ZRS750 EP WH (XTS41-3)



ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



ZRS750 3C BA WH (GA70-3)



ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)



ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L
(SKB18-1)











ZRS750 ICP BK (XTS21-2)









3-circuit Square RCS750

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



3-circuit Square RCS750

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



3-circuit Square RCS750

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Power supply connector end left



Fish plate connection



Flexible coupling/corner piece



External earth coupling/corner piece outer 90°



End piece

Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση CE	Ναι

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία προστασίας IEC	Τάση εισόδου	Τάση εισόδου
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-	250 V	250 V
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία προστασίας IEC	Τάση εισόδου	Τάση εισόδου
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-	250 V	250 V
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Κατηγορία ασφαλείας I	Κατηγορία ασφαλείας I	-	-
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Κατηγορία ασφαλείας I	Κατηγορία ασφαλείας I	-	-

3-circuit Square RCS750

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία	Κατηγορία	Τάση	Τάση
		προστασίας	προστασίας		
IEC	IEC	εισόδου	εισόδου		
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Κατηγορία ασφαλείας I	Κατηγορία ασφαλείας I	-	-
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-	250 V	250 V
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-	250 V	250 V
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	-
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Κατηγορία ασφαλείας I	Κατηγορία ασφαλείας I	-	-
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Κατηγορία ασφαλείας I	Κατηγορία ασφαλείας I	-	-
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Κατηγορία ασφαλείας I	Κατηγορία ασφαλείας I	-	-
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία	Κατηγορία	Τάση	Τάση
		προστασίας	προστασίας		
IEC	IEC	εισόδου	εισόδου		
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-	250 V	250 V
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	250 V	250 V
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Κατηγορία ασφαλείας I	Κατηγορία ασφαλείας I	-	-
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Κατηγορία ασφαλείας I	Κατηγορία ασφαλείας I	-	-
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Κατηγορία ασφαλείας I	Κατηγορία ασφαλείας I	-	-
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Κατηγορία ασφαλείας I	Κατηγορία ασφαλείας I	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-	250 V	250 V

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα	Βαθμός	Βαθμός
		εξαρτήματος	προστασίας από τις εισροές	προστασίας από τις εισροές
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	Μαύρο	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	Μαύρο	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	Μαύρο	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Μαύρο	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Λευκό	IP30	IP30
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Λευκό	IP30	IP30
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Λευκό	IP30	IP30
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Μαύρο	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	Λευκό	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Λευκό	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Μαύρο	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Λευκό	-	-
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Αλουμίνιο	IP30	IP30
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Αλουμίνιο	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Χρώμα	Βαθμός	Βαθμός
		εξαρτήματος	προστασίας από τις εισροές	προστασίας από τις εισροές
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Αλουμίνιο	IP30	IP30
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Λευκό	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Λευκό	-	-
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	Λευκό	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Λευκό	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	Μαύρο	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Αλουμίνιο	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Μαύρο	IP30	IP30
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Μαύρο	IP30	IP30
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Μαύρο	IP30	IP30
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Μαύρο	IP30	IP30
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Μαύρο	-	-

3-circuit Square RCS750

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s

Order Code	Full Product Name	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-

