



Kecil dan lengkap

GreenUp hospitality spot

GreenUp hospitality spot berukuran kecil tetapi memiliki fitur lengkap. Produk ini menawarkan watt fleksibel untuk berbagai penggunaan dalam ruangan, seperti ritel dan horeka. Rangkaian produk ini menghasilkan CRI90 tinggi dan 3 sudut cahaya untuk memenuhi kebutuhan cahaya penggunaan dalam ruangan ritel dan horeka.

Benefits

- Indeks renderasi warna tinggi memberikan kenyamanan visual yang lebih baik untuk penggunaan di horeka dan ritel
- 3 cahaya yang berbeda memudahkan desainer pencahayaan dalam berbagai penggunaan
- Sudut yang dapat dimiringkan untuk pilihan pemasangan yang lebih mudah
- Beragam output lumen dan watt untuk memberikan lebih banyak pilihan bagi para desainer

Features

- Tersedia indeks renderasi warna tinggi CRI 90
- Pilihan cahaya sempit/sedang/lebar
- Sudut kemiringan 30 derajat
- Tersedia pilihan 5/7/9/12 w

Application

- Ritel dan Horeka




GreenUp hospitality spot

Versions



GreenUp Hospitality

Dimensional drawing



Product details

GreenUp hospitality accent



Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	>90
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	0/50/60 Hz
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	-
Warna Housing	Aluminium abu-abu
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Tidak
Tanda dapat menyala	-
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Kromatisitas awal	-
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan (terukur)	
		Terkorelasi (Nom)	(Nom)	Flux Cahaya
911401536902	RS318B P5 927 PSU-E NB S	2700 K	96 lm/W	70 lm
911401537002	RS318B P5 927 PSU-E MB S	2700 K	96 lm/W	75 lm
911401537102	RS318B P5 927 PSU-E WB S	2700 K	96 lm/W	80 lm
911401537302	RS318B P5 930 PSU-E MB S	3000 K	101 lm/W	80 lm
911401537402	RS318B P5 930 PSU-E WB S	3000 K	101 lm/W	80 lm
911401537502	RS318B P7 927 PSU-E NB S	2700 K	96 lm/W	65 lm
911401537602	RS318B P7 927 PSU-E MB S	2700 K	96 lm/W	80 lm
911401537902	RS318B P7 930 PSU-E MB S	3000 K	101 lm/W	80 lm
911401538002	RS318B P7 930 PSU-E WB S	3000 K	101 lm/W	80 lm
911401538202	RS318B P9 927 PSU-E MB S	2700 K	96 lm/W	75 lm
911401538502	RS318B P9 930 PSU-E MB S	3000 K	101 lm/W	75 lm
911401538602	RS318B P9 930 PSU-E WB S	3000 K	101 lm/W	75 lm
911401538702	RS318B P12 927 PSU-E NB S	2700 K	96 lm/W	60 lm
911401538802	RS318B P12 927 PSU-E MB S	2700 K	96 lm/W	70 lm
911401538902	RS318B P12 927 PSU-E WB S	2700 K	96 lm/W	70 lm
911401593422	RS318B P9 930 PSR-E MB S	3000 K	101 lm/W	70 lm
911401593522	RS318B P9 930 PSR-E WB S	3000 K	101 lm/W	70 lm
911401504832	RS318B P12 927 PSU-E WB D	2700 K	96 lm/W	720 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401536902	RS318B P5 927 PSU-E NB S	5 W
911401537002	RS318B P5 927 PSU-E MB S	5 W
911401537102	RS318B P5 927 PSU-E WB S	5 W
911401537302	RS318B P5 930 PSU-E MB S	5 W
911401537402	RS318B P5 930 PSU-E WB S	5 W
911401537502	RS318B P7 927 PSU-E NB S	7 W
911401537602	RS318B P7 927 PSU-E MB S	7 W
911401537902	RS318B P7 930 PSU-E MB S	7 W
911401538002	RS318B P7 930 PSU-E WB S	7 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401538202	RS318B P9 927 PSU-E MB S	9 W
911401538502	RS318B P9 930 PSU-E MB S	9 W
911401538602	RS318B P9 930 PSU-E WB S	9 W
911401538702	RS318B P12 927 PSU-E NB S	12 W
911401538802	RS318B P12 927 PSU-E MB S	12 W
911401538902	RS318B P12 927 PSU-E WB S	12 W
911401593422	RS318B P9 930 PSR-E MB S	9 W
911401593522	RS318B P9 930 PSR-E WB S	9 W
911401504832	RS318B P12 927 PSU-E WB D	12 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401536902	RS318B P5 927 PSU-E NB S	Tidak
911401537002	RS318B P5 927 PSU-E MB S	Tidak
911401537102	RS318B P5 927 PSU-E WB S	Tidak
911401537302	RS318B P5 930 PSU-E MB S	Tidak
911401537402	RS318B P5 930 PSU-E WB S	Tidak
911401537502	RS318B P7 927 PSU-E NB S	Tidak
911401537602	RS318B P7 927 PSU-E MB S	Tidak
911401537902	RS318B P7 930 PSU-E MB S	Tidak
911401538002	RS318B P7 930 PSU-E WB S	Tidak

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401538202	RS318B P9 927 PSU-E MB S	Tidak
911401538502	RS318B P9 930 PSU-E MB S	Tidak
911401538602	RS318B P9 930 PSU-E WB S	Tidak
911401538702	RS318B P12 927 PSU-E NB S	Tidak
911401538802	RS318B P12 927 PSU-E MB S	Tidak
911401538902	RS318B P12 927 PSU-E WB S	Tidak
911401593422	RS318B P9 930 PSR-E MB S	Ya
911401593522	RS318B P9 930 PSR-E WB S	Ya
911401504832	RS318B P12 927 PSU-E WB D	Tidak

Penyetujuan dan Aplikasi

GreenUp hospitality spot

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
911401536902	RS318B P5 927 PSU-E NB S	+20 hingga +40 °C
911401537002	RS318B P5 927 PSU-E MB S	+20 hingga +40 °C
911401537102	RS318B P5 927 PSU-E WB S	+20 hingga +40 °C
911401537302	RS318B P5 930 PSU-E MB S	+20 hingga +40 °C
911401537402	RS318B P5 930 PSU-E WB S	+20 hingga +40 °C
911401537502	RS318B P7 927 PSU-E NB S	+20 hingga +40 °C
911401537602	RS318B P7 927 PSU-E MB S	+20 hingga +40 °C
911401537902	RS318B P7 930 PSU-E MB S	+20 hingga +40 °C
911401538002	RS318B P7 930 PSU-E WB S	+20 hingga +40 °C

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
911401538202	RS318B P9 927 PSU-E MB S	+20 hingga +40 °C
911401538502	RS318B P9 930 PSU-E MB S	+20 hingga +40 °C
911401538602	RS318B P9 930 PSU-E WB S	+20 hingga +40 °C
911401538702	RS318B P12 927 PSU-E NB S	+20 hingga +40 °C
911401538802	RS318B P12 927 PSU-E MB S	+20 hingga +40 °C
911401538902	RS318B P12 927 PSU-E WB S	+20 hingga +40 °C
911401593422	RS318B P9 930 PSR-E MB S	+20 hingga +40 °C
911401593522	RS318B P9 930 PSR-E WB S	+20 hingga +40 °C
911401504832	RS318B P12 927 PSU-E WB D	-20 hingga +40 °C

