



Nhỏ nhưng toàn diện

Đèn chiếu điểm GreenUp cho nhà hàng khách sạn

Đèn chiếu điểm GreenUp cho nhà hàng khách sạn là một đèn chiếu điểm nhỏ nhưng mang đến những lợi ích toàn diện. Sản phẩm có công suất linh hoạt cho nhiều ứng dụng trong nhà, chẳng hạn như bán lẻ và nhà hàng khách sạn. Dòng sản phẩm này có CRI90 cao và 3 góc chùm sáng đáp ứng yêu cầu ánh sáng của các ứng dụng bán lẻ và nhà hàng khách sạn trong nhà.

Lợi ích

- Chỉ số hoàn màu cao giúp thị giác dễ chịu hơn trong các ứng dụng bán lẻ nhà hàng khách sạn
- 3 chùm sáng khác nhau giúp các nhà thiết kế ánh sáng thỏa sức sáng tạo các ứng dụng chiếu sáng rộng
- Góc nghiêng cho các lựa chọn lắp đặt dễ dàng hơn
- Nhiều lựa chọn quang thông và công suất để các nhà thiết kế có nhiều sự lựa chọn hơn

Tính năng


- Có sẵn khả năng tái tạo màu cao CRI 90
- Tùy chọn chùm sáng hẹp/trung bình/rộng
- Góc nghiêng 30 độ
- Có sẵn các tùy chọn 5/7/9/12w

Ứng dụng

- Bán lẻ và nhà hàng khách sạn

Đèn chiếu điểm GreenUp cho nhà hàng khách sạn

Bản vẽ kích thước



Chi tiết sản phẩm

GreenUp hospitality accent



Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>90
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	0/50/60 Hz
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	-
Màu vỏ đèn	Nhôm và xám
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	+20 đến +40°C
Dấu CE	Không
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Màu sắc ban đầu	-
Dung sai quang thông	+/-10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương	Quang hiệu (định mức)	Quang thông
		quan (Danh định)	(Danh định)	
911401536902	RS318B P5 927 PSU-E NB S	2700 K	96 lm/W	70 lm
911401537002	RS318B P5 927 PSU-E MB S	2700 K	96 lm/W	75 lm
911401537102	RS318B P5 927 PSU-E WB S	2700 K	96 lm/W	80 lm
911401537302	RS318B P5 930 PSU-E MB S	3000 K	101 lm/W	80 lm
911401537402	RS318B P5 930 PSU-E WB S	3000 K	101 lm/W	80 lm
911401537502	RS318B P7 927 PSU-E NB S	2700 K	96 lm/W	65 lm
911401537602	RS318B P7 927 PSU-E MB S	2700 K	96 lm/W	80 lm
911401537902	RS318B P7 930 PSU-E MB S	3000 K	101 lm/W	80 lm
911401538002	RS318B P7 930 PSU-E WB S	3000 K	101 lm/W	80 lm
911401538202	RS318B P9 927 PSU-E MB S	2700 K	96 lm/W	75 lm
911401538502	RS318B P9 930 PSU-E MB S	3000 K	101 lm/W	75 lm
911401538602	RS318B P9 930 PSU-E WB S	3000 K	101 lm/W	75 lm
911401538702	RS318B P12 927 PSU-E NB S	2700 K	96 lm/W	60 lm
911401538802	RS318B P12 927 PSU-E MB S	2700 K	96 lm/W	70 lm
911401538902	RS318B P12 927 PSU-E WB S	2700 K	96 lm/W	70 lm

Đèn chiếu điểm GreenUp cho nhà hàng khách sạn

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401536902	RS318B P5 927 PSU-E NB S	5 W
911401537002	RS318B P5 927 PSU-E MB S	5 W
911401537102	RS318B P5 927 PSU-E WB S	5 W
911401537302	RS318B P5 930 PSU-E MB S	5 W
911401537402	RS318B P5 930 PSU-E WB S	5 W
911401537502	RS318B P7 927 PSU-E NB S	7 W
911401537602	RS318B P7 927 PSU-E MB S	7 W
911401537902	RS318B P7 930 PSU-E MB S	7 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401538002	RS318B P7 930 PSU-E WB S	7 W
911401538202	RS318B P9 927 PSU-E MB S	9 W
911401538502	RS318B P9 930 PSU-E MB S	9 W
911401538602	RS318B P9 930 PSU-E WB S	9 W
911401538702	RS318B P12 927 PSU-E NB S	12 W
911401538802	RS318B P12 927 PSU-E MB S	12 W
911401538902	RS318B P12 927 PSU-E WB S	12 W

