



Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2: praktyczna oprawa akcentująca typ downlight z możliwością serwisowania i modernizacji dla sklepów detalicznych

GreenSpace Accent Fixed Gen2

Dzięki rodzinie GreenSpace Accent Fixed Gen2 właściciele sklepów i obsługa budynków mogą teraz cieszyć się znakomitą jakością oświetlenia i największą energooszczędnością na rynku oferowaną przez optykę PerfectAccent w niedrogiej i zrównoważonej oprawie akcentującej typu downlight. Konserwacja i modernizacja sterownika, diody LED i optyki jest łatwa i wymaga jedynie standardowych narzędzi. To sprawia, że instalacja z oprawami GreenSpace Accent Fixed Gen2 może spełniać wymogi gospodarki o obiegu zamkniętym. Oprócz opcji zmiany natężenia strumienia świetlnego dostępnych jest wiele opcji integracji systemu, zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych. Dostępne są receptury oświetlenia LED do świeżej żywności, które zapewniają dłuższy okres przydatności do spożycia, lepszą wizualną reprezentację żywności, redukcję marnowania żywności i zwiększoną sprzedaż. Sprawdź nasze katalogi produktów dla branży odzieżowej i spożywczej, aby

GreenSpace Accent Fixed Gen2

dowiedzieć się więcej o oprawach PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost i Champagne.

Korzyści

- Większa wyrazistość światła i większy komfort dla oczu klienta dzięki optyce PerfectAccent
- Wydłuż okres eksploatacji produktu dzięki łatwej konserwacji i modernizacji
- Prosta, neutralna wzorniczo konstrukcja produktu sprawia, że oprawa wtapia się w sufit

Cechy

- Możliwość serwisowania i rozbudowy za pomocą standardowych narzędzi
- Wyposażone w najnowocześniejszą optykę odbłyśnika PerfectAccent
- Zmniejszony ślad węglowy dzięki wysokiej skuteczności
- Dostępne z elementami akcentującymi LED i LED Fresh Food
- Opcje łączności przewodowej (DALI) i bezprzewodowej
- Opcjonalna szyba przednia (zalecana w zapyłonych środowiskach)

Zastosowanie

- Supermarkety i hipermarkety
- Duże sieci detaliczne
- Centra handlowe

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Wszystkie dane fotometryczne są obliczane bez opcjonalnej szyby przedniej. W przypadku stosowania szyby przedniej strumień należy zmniejszyć o 3,5%.
- Czyszczenie optyki należy wykonywać wyłącznie przy użyciu sprężonego powietrza. Dotykanie diody LED lub odbłyśnika jest zabronione. W obszarach przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie zalecamy użycie opcjonalnej szyby przedniej, ponieważ można ją czyścić suchą ściereczką z mikrofibry.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie.
- Produkt musi zostać zainstalowany poza zasięgiem ręki. Manipulowanie gorącym produktem jest możliwe wyłącznie w rękawicach izolowanych.


Wersje



RS350B GreenSpace Accent Fixed
White standard

GreenSpace Accent Fixed Gen2

Rysunki techniczne




Więcej o produkcie

GreenSpace Accent Fixed is fully serviceable and upgradeable

RS350B GreenSpace Accent Fixed White standard



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102741

GreenSpace Accent Fixed Gen2

