



Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2: Szervizelhető és fejleszthető kardáncsuklós kiemelő mélysugárzó üzletek számára

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

A GreenSpace Accent Cardanic Gen2 segítségével a kiskereskedők és az épületüzemeltetők a PerfectAccent optika által nyújtott kiváló fényminőséget és piacvezető energiahatékonyságát élvezhetnek, mindezt egy megfizethető és fenntartható kiemelő mélysugárzó által. Az előtét, a LED és az optika karbantartása és bővítése egyszerű, és csak hagyományos szerszámokat igényel. Ennek köszönhetően a GreenSpace Accent Cardanic Gen2 támogatja a körforgásos világítástechnikai megoldásokat. A lámpatest kardáncsuklós szerkezete megkönnyíti a fény irányítását. A fényerő-szabályozási lehetőségek mellett többféle rendszerintegrációs lehetőség is elérhető, beleértve a vezetékes és a vezeték nélkülit is. Friss élelmiszerek LED-es világítási receptjei állnak rendelkezésre a meghosszabbított eltarthatóság, az élelmiszerek jobb vizuális megjelenítése, az élelmiszer-pazarlás csökkentése és az eladások növelése érdekében. Divatáru és élelmiszer katalógusunkban további részleteket tudhat meg a PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost és Champagne termékekről.

Előnyök

- A PerfectAccent optika nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosít
- Növelje meg a termék hasznos élettartamát az egyszerű karbantartás és fejlesztések révén
- A semleges és letisztult termékdiszajnnak köszönhetően a termék beleolvad a mennyezetbe
- A fény egyszerű irányítása

Szolgáltatások

- Szabványos eszközökkel szervizelhető és bővíthető
- A legmodernebb PerfectAccent reflektor optikával felszerelt
- Csökkentett szénlábnyom a nagy hatékonyságnak köszönhetően
- A friss élelmiszerek LED-es megvilágításához készült fénybeállítások és LED-árnyalatok is rendelkezésre állnak
- Vezetékes (DALI) és vezeték nélküli csatlakoztatási lehetőségek
- Külön kérhető elülső üveg (poros környezetben ajánlott)

Alkalmazás

- Bevásárlóközpontok és hipermarketek
- Nagykereskedések
- Bevásárlóközpontok

Figyelmeztetések és biztonság

- Minden fotometriai adatot opcionális elülső üveg nélkül számítanak ki. Elülső üveg használata esetén a fluxust 3,5%-kal kell csökkenteni.
- Az optika tisztítását csak sűrített levegővel szabad végezni. A LED vagy a reflektor megérintése tilos. Ételkészítési területeken és magas porral rendelkező területeken erősen ajánlott az opcionális elülső üveg használata, mivel az száraz mikroszálas kendővel tisztítható.
- Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni.
- A terméket karnyújtásnyi távolságon túlra kell felszerelni. A termék forró állapotban történő kezelése csak szigetelt kesztyűvel lehetséges.


Versions



RS353B GreenSpace Accent
Cardanic White standard

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Méretezett rajza



Termék részletei




RS353B GreenSpace Accent
Cardanic White standard



GreenSpace Accent Cardanic is
fully serviceable and upgradeable

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS353BI -
910505102752

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

