



Kraftfulde og diskrete spots med fokus på bæredygtighed

LuxSpace Accent Compact Kipbar

LuxSpace Accent Compact Adjustable har et elegant og neutralt spotdesign, og giver forhandlere og bygningsansvarlige mulighed for at nyde godt af den overlegne lyskvalitet og markedsførende energieffektivitet, der kendetegner PerfectAccent-optik. LuxSpace Accent er kraftig og diskret, og kombinerer en høj lysstrøm med et kompakt design. Produktets overskuelige dimensioner gør tilpasning og installation nem, mens vedligeholdelse og opgradering af optikken kan gøres hurtigt og værktøjsfrit. Desuden er LuxSpace Accent Compact Adjustable certificeret som Circular Lighting-produkter, og tilbyder en bred vifte af muligheder inden for systemintegration og dæmpning – kablet såvel som trådløst. LuxSpace Accent Compact Adjustable tillader rotation af spothovedet og hældning i to retninger, hvilket giver maksimal fleksibilitet. Tilgængelige LED-belysningsløsninger til friske fødevarer forlænger holdbarheden og giver en bedre visuel gengivelse af fødevarerne, hvilket reducerer madspild og øger salget. Se katalogsiderne vedrørende mode og fødevarer for at lære mere om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

Fordele

- PerfectAccent-optik giver et mere funklende og behageligt lys for kunderne
- Reducer CO₂-udledningen, og begræns energiforbruget med brancheførende effektivitet
- Circular Lighting-certificeret med effektive PerfectAccent-reflektorer
- Nem vedligeholdelse og opgradering med værktøjsfri adgang til driver og optik
- Det rene og elegante produktdesign hjælper spotsene med at blende ind med loftet

LuxSpace Accent Compact Kipbar

Funktioner

- RS771B tilbyder høj maksimal lysstrøm (4900 lm) i et meget kompakt armaturhus med overskuelige dimensioner
- Fås med effektive PerfectAccent-reflektorer
- Valgfrit frontglas (anbefales i støvede omgivelser)
- Mulighed for vipning i to retninger giver en fantastisk lyskontrol
- Fås med LED-belysningsløsninger og LED-nuancer til friske fødevarer
- Kablet (DALI) og trådløse tilslutningsmuligheder

Anvendelsesområder

- Nærbutikker
- Supermarkeder og købmandsbutikker
- Kontorer og hotel- og restaurantområder

Advarsler og sikkerhed



- Alle fotometriske data beregnes uden valgfrit frontglas. Strømmen skal reduceres med 3,5 %, når der anvendes et frontglas.
- Optikken bør udelukkende rengøres med trykluft. Det er forbudt at berøre LED'en eller reflektoren. I områder, hvor der tilberedes mad, og områder med højt støvniveau anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en tør mikrofiberklud.
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Det er kun muligt at manipulere produktet med en isoleringshandske, når det er varmt.

Versions



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable White

Målskitse



LuxSpace Accent Compact Kipbar

Oplysninger om produktet



LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step4: Replace the reflector



RS771B LuxSpace Accent Compact Adjustable Back View



Step1; Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector


LuxSpace Accent Compact Kipbar

Oplysninger om produktet



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101576

