



Kraftfulla diskreta spottar med betoning på hållbarhet

Justerbar LuxSpace Accent Performance

Med LuxSpace Accent Performance Adjustable får butiksinnhavare och fastighetsägare möjlighet att njuta av den överlägsna ljuskvaliteten och marknadsledande energieffektiviteten hos PerfectAccent-optiken i en stilren och neutral produktdesign. Den kraftfulla och diskreta LuxSpace Accent kombinerar ett högt ljusflöde i en kompakt formfaktor. Integrering och installation underlättas av de små måtten. Underhåll och uppgraderingar av optiken går snabbt och kräver inga verktyg. Dessutom är spottarna LuxSpace Accent Performance Adjustable certifierade som cirkulär belysning och erbjuder flera tillval för systemintegrering och ljusreglering, vilka omfattar både trådlösa och trådbundna alternativ. LuxSpace Accent Performance Adjustable tillåter rotering av spothuvudet och tvärriktad lutningsvinkel för maximalt flexibel inriktning. För ökad lagringstid och bättre visuell presentation av livsmedel finns LED-belysningskoncept för färsk livsmedel vilket minskar matsvinnet och ökar försäljningen. Läs mer om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost och Champagne på sidorna om kläder och livsmedel i vår katalog.

Fördelar

- PerfectAccent-optik ger mer lyster åt butiken och bättre ögonkomfort för kunderna
- Klassledande effektivitet för att minska koldioxidavtrycket och spara på energiförbrukningen
- Certifierad som cirkulär belysning med PerfectAccent högeffektiva reflektorer
- Enkelt underhåll och uppgraderingar med åtkomst utan verktyg till driftdon och optik
- Den stilrena och eleganta produktdesignen gör att produkten smälter in väl i taket

Justerbar LuxSpace Accent Performance

Funktioner

- RS781B har ett högt maximalt ljusflöde (6 000 lm) i ett mycket kompakt armaturhus med begränsade inbyggda mått
- Finns med PerfectAccent högeffektiva reflektorer
- Tillvalsbart frontglas (rekommenderat i dammiga miljöer)
- Tvåriktad lutning för bra ljusstyrning
- LED-belysningskoncept för färsk livsmedel och LED-utföranden finns
- Trådbundna (DALI) och trådlösa anslutningsalternativ finns

Användning

- Servicebutiker
- Snabbköp och stormarknader
- Kontor samt hotell- och restauranglokaler

Varning och Säkerhet



- Alla fotometriska data är beräknade utan tillvalet frontglas. Ljusflödet ska minskas med 3,5 % när ett frontglas används
- Rengöring av optiken ska endast utföras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED eller reflektor. För utrymmen med matberedning och mycket dammiga områden rekommenderas tillvalet frontglas, eftersom det kan rengöras med en (torr) mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten ska installeras utom räckhåll. När produkten är varm får den endast vidröras med en isolerande handske

Versions



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable White

Måttskiss



Justerbar LuxSpace Accent Performance

Produktinformation



LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step1: Press the button to unlock the front face



RS781B LuxSpace Accent Performance Adjustable Back View



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector

Step4: Replace the reflector



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire




Justerbar LuxSpace Accent Performance

Produktinformation



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101634

