



Kraftfulde og diskrete spots med fokus på bæredygtighed

LuxSpace Accent Performance Kipbar

LuxSpace Accent Performance Elbow har et elegant og neutralt produktdesign, og giver forhandlere og bygningsansvarlige mulighed for at nyde godt af den overlegne lyskvalitet og markedsførende energieffektivitet, der kendetegner PerfectAccent-optik. LuxSpace Accent er kraftig og diskret, og kombinerer en høj lysstrøm med et kompakt design. Produktets overskuelige dimensioner gør tilpasning og installation nem, mens vedligeholdelse og opgradering af optikken kan gøres hurtigt og værktøjsfrit. Desuden er LuxSpace Accent Performance Elbow spots certificeret som Circular Lighting-produkter, og tilbyder en bred vifte af muligheder inden for systemintegration og dæmpning – kablet såvel som trådløst. LuxSpace Accent Performance Elbow tillader rotation af spothovedet og kan vinkles væk fra loftet, hvilket giver maksimal fleksibilitet. Tilgængelige LED-belysningsløsninger til friske fødevarer forlænger holdbarheden og giver en bedre visuel gengivelse af fødevarerne, hvilket reducerer madspild og øger salget. Se katalogsiderne vedrørende mode og fødevarer for at lære mere om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

Fordele

- PerfectAccent-optik giver et mere funklende og behageligt lys for kunderne
- Reducer CO₂-udledningen, og begræns energiforbruget med brancheførende effektivitet
- Circular Lighting-certificeret med effektive PerfectAccent-reflektorer
- Nem vedligeholdelse og opgradering med værktøjsfri adgang til driver og optik
- Det rene og elegante produktdesign hjælper spotsene med at blende ind med loftet

LuxSpace Accent Performance Kipbar

Funktioner

- RS782B tilbyder høj maksimal lysstrøm (6000 lm) i et meget kompakt armaturhus med overskuelige dimensioner
- Fås med effektive PerfectAccent reflektorer
- Valgfrit frontglas (anbefales i støvede omgivelser)
- Kan drejes hele vejen rundt og vinkles væk fra loftet, hvilket giver formidabel kontrol over lyset
- Fås med LED-belysningsløsninger og LED-nuancer til friske fødevarer
- Kablede (DALI) og trådløse tilslutningsmuligheder

Anvendelsesområder

- Nærbutikker
- Supermarkeder og købmandsbutikker
- Kontorer og hotel- og restaurantområder

Advarsler og sikkerhed



- Alle fotometriske data beregnes uden valgfrit frontglas. Strømmen skal reduceres med 3,5 %, når der anvendes et frontglas.
- Optikken bør udelukkende rengøres med trykluft. Det er forbudt at berøre LED'en eller reflektoren. I områder, hvor der tilberedes mad, og områder med højt støvniveau anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en tør mikrofiberklud.
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Det er kun muligt at manipulere produktet med en isoleringshandske, når det er varmt.

Versions



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow White

Målskitse



LuxSpace Accent Performance Kipbar

Oplysninger om produktet



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step1: Press the button to unlock
the front face



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector



PerfectAccent reflector and front
glass maintenance and upgrading
is easy with an integrated button

Step4: Replace the reflector




Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



LuxSpace Accent Elbow luminaires
offer great aiming flexibility



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101642

