



Đèn chiếu điểm kín đáo, mạnh mẽ với điểm nhấn về tính bền vững

LuxSpace Accent Performance Elbow

Với LuxSpace Accent phiên bản Performance Elbow, nhà bán lẻ và người vận hành tòa nhà có thể tận hưởng chất lượng ánh sáng vượt trội và hiệu quả năng lượng dẫn đầu thị trường của bộ phận quang học PerfectAccent trong một thiết kế sản phẩm tinh tế và trung tính. Mạnh mẽ và kín đáo, LuxSpace Accent kết hợp quang thông cao trong một kiểu dáng nhỏ gọn. Thiết kế và lắp đặt dễ dàng do kích thước tích hợp nhỏ gọn. Việc bảo trì và nâng cấp chóa quang học diễn ra nhanh chóng và không cần dụng cụ. Hơn nữa, đèn chiếu điểm LuxSpace Accent phiên bản Performance Elbow được chứng nhận là hệ thống chiếu sáng tuần hoàn, cung cấp nhiều tùy chọn tích hợp hệ thống và điều chỉnh độ sáng, bao gồm cả có dây và không dây. LuxSpace Accent phiên bản Performance Elbow cho phép xoay đầu đèn chiếu điểm và có thể nghiêng ra khỏi trần nhà để tối đa hóa khả năng nhắm mục tiêu linh hoạt. Để kéo dài thời hạn sử dụng và tôn thêm vẻ đẹp cho thực phẩm trưng bày, giảm lãng phí thực phẩm và tăng doanh thu, chúng tôi có sẵn các công thức chiếu sáng bằng đèn LED dành cho thực phẩm tươi sống. Hãy truy cập các trang danh mục Thời trang và Thực phẩm của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các đèn PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost và Champagne.

LuxSpace Accent Performance Elbow

Lợi ích

- Lắp lánh hơn và tăng cường khả năng xoa dịu mắt cho người mua sắm với bộ phận quang học PerfectAccent
- Hiệu quả giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, và tiết kiệm năng lượng tốt nhất so với các sản phẩm cùng loại
- Được chứng nhận là chiếu sáng tuần hoàn nhờ chóa phản quang hiệu suất cao PerfectAccent
- Dễ dàng bảo trì và nâng cấp nhờ khả năng tiếp cận bộ điều khiển và bộ phận quang học mà không cần dụng cụ
- Thiết kế sản phẩm gọn gàng và tinh tế giúp các đèn chiếu điểm trông thật hài hòa với trần nhà

Tính năng

- RS782B cung cấp thông lượng tối đa ở mức cao (6.000lm) trong một vỏ đèn rất nhỏ gọn với kích thước tích hợp giới hạn
- Có sẵn với chóa phản quang hiệu suất cao PerfectAccent
- Kính trước tùy chọn (khuyến dùng trong môi trường nhiều bụi)
- Có thể xoay hoàn toàn và nghiêng ra khỏi trần nhà để kiểm soát ánh sáng tuyệt vời
- Có sẵn với công thức chiếu sáng LED cho thực phẩm tươi sống và đèn LED tạo điểm nhấn
- Có sẵn các tùy chọn kết nối có dây (DALI) và không dây

Ứng dụng

- Cửa hàng tiện lợi
- Đại siêu thị và siêu thị
- Văn phòng và khu vực nhà hàng khách sạn

Cảnh báo và An toàn

- Toàn bộ dữ liệu trắc quang được tính toán mà không có tùy chọn kính phía trước. Quang thông sẽ giảm 3,5% khi sử dụng kính trước
- Chỉ được vệ sinh bộ phận quang học bằng khí nén. Tuyệt đối không được chạm vào đèn LED hoặc chóa phản quang. Đối với các khu vực chuẩn bị thực phẩm và khu vực có nhiều bụi, nên sử dụng kính phía trước tùy chọn vì có thể vệ sinh bằng vải mịn (khô)
- Trong quá trình bảo trì, phải tắt sản phẩm và để sản phẩm nguội
- Phải lắp đặt sản phẩm xa tầm với. Khi sản phẩm còn nóng, chỉ có thể thao tác với sản phẩm khi đã ngừng tay cách nhiệt


Phiên bản



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow White

LuxSpace Accent Performance Elbow

Bản vẽ kích thước



Chi tiết sản phẩm



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1; Press the button to unlock
the front face



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector

LuxSpace Accent Performance Elbow

Chi tiết sản phẩm




LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Biểu đồ phân bố ánh sáng



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101652

