



Philips CoreLine yüzeye monte gen4: kolay kurulum, mükemmel aydınlatma

CoreLine yüzeye monte gen 4

Eviniz veya ofisiniz için enerji tasarruflu ve uzun ömürlü aydınlatma sağlamak üzere tasarlanmış, yüksek kaliteli ve yenilikçi aydınlatma armatürlerinden oluşan Philips CoreLine yüzeye monte gen4 ailesini tanıtıyoruz. 6800 lm'ye kadar yüksek lümen paketleri, 160 lm/W'a kadar iyileştirilmiş verimlilik ve L90@50K saat/ L80@100K saat gibi daha uzun bir kullanım ömrü ile CoreLine ailemiz parlak ve uzun ömürlü aydınlatma sağlar. Yüzeye montajlı aydınlatma armatürlerimiz, tüm modellerde DC fişlere, tek kutudan 4'ü 1 aradaya kadar ve plastiksiz paketlemeye sahip olduğundan hem çevre dostu hem de uygun maliyetlidir. CoreLine yüzeye monte gen4'ümüz, CoreLine panel ile aynı yeşil hızlı konnektörlere sahiptir ve Wieland GSTi3 ve GST/5 konnektörleriyle uyumludur. Aydınlatmanızı bugün Philips CoreLine yüzeye monte gen4 ile yükseltin. Bu, Philips'in enerji açısından verimli ve uzun ömürlü aydınlatma vaadini yerine getiren yüksek kaliteli ve yenilikçi bir çözümdür.

CoreLine yüzeye monte gen 4

Faydaları

- Enerji verimliliği: Son teknoloji LED teknolojimiz, CoreLine yüzeye monte gen4'ün hem çevre dostu hem de uygun maliyetli olmasını sağlayarak enerji faturalarınızdan tasarruf etmenizi sağlarken karbon ayak izinizi azaltmanıza yardımcı olur.
- Parlak ve etkili: 6800 lm'ye kadar yüksek lümen paketleri ile CoreLine yüzeye monte gen4, eviniz veya ofisiniz için parlak ve etkili aydınlatma sağlar.
- Kolay kurulum: Hızlı bağlantı elemanları kurulumu kolaylaştırır, sorunsuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlar.
- Modern tasarım: Şık ve modern tasarımıyla CoreLine yüzeye montajlı gen4, her türlü iç dekora kusursuz bir şekilde uyum sağlayarak her türlü mekanın atmosferini iyileştirir.
- Uzun ömürlü: Geliştirilmiş verimlilik ve kullanım ömrü, uzun yıllar sürecek uzun ömürlü ve çevre dostu aydınlatmayı garanti eder.

Özellikler

- Daha yüksek lümen paketleri: parlak ve etkili aydınlatma için 6800 lm'ye kadar (2 x 58W geleneksel ışık kaynağının yerini alır)
- Geliştirilmiş verimlilik: Enerji tasarruflu ve çevre dostu aydınlatma için 160 lm/W'a kadar
- Geliştirilmiş kullanım ömrü: Uzun ömürlü ve dayanıklı aydınlatma için L90@50K saat/ L80@100K saat
- Çevre dostu bir çözüm için plastiksiz ambalaj
- Listelenen tüm ürünler için EPD'ler mevcuttur
- Geliştirilmiş tümleşik sürücü: Daha kullanıcı dostu, kullanım kolaylığı için kısma anahtarsız

Uygulama

- Ofisler
- Sağlık
- Eğitim


Versions

CoreLine surface mounted G4
W20L120 All-in



CoreLine yüzeye monte gen 4


Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ




CoreLine surface mounted G4
W20L120 DPP



CoreLine surface mounted G4
SafetyCable



CoreLine surface mounted G4 OC
Optical window



CoreLine surface mounted G4 PSD
back side detail dipswitches




CoreLine G4 PSD All in lumen
selectable back



CoreLine G4 PSD All in lumen
selectable side

CoreLine yüzeye monte gen 4

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401841887

