



Philips CoreLine FastSet su geçirmez IP44: kolay kurulum, mükemmel aydınlatma

CoreLine Fastset, su geçirmez

Philips CoreLine FastSet, geleneksel IP44 su geçirmez iç mekan aydınlatmaları için 1:1 enerji tasarruflu LED alternatifidir. Floresan aydınlatmayla eş değer lümen paketleri sayesinde, yenileme projeleriniz için yeni aydınlatma hesaplamaları yapmanıza gerek yoktur; hepsi bir arada tasarım sayesinde, aynı armatürde ilişkili renk sıcaklıkları (CCT) ve lümen paketi arasında, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde geçiş yapabilirsiniz. Bu IP44 su geçirmez LED ışıkların kurulumu, basit doğrudan kablolama veya aydınlatma armatürünün yanından veya arkasından kablo girişi seçenekleriyle hızlı ve esnek. Bu, CoreLine FastSet IP44 su geçirmez iç mekan ışıklarının bağımsız bir armatür olarak doğrudan duvara veya braketler kullanılarak kolayca monte edilebileceği anlamına gelir. Uyumlu ışık çizgileri oluşturmak için bunları diğer CoreLine FastSet armatürlere bağlamak da kolaydır. Philips'ten doğal olarak beklediğiniz gibi güvenlik, her CoreLine FastSet armatürde tasarlanmıştır. Sadece IP44 ve IK06 dereceli kazara darbelerle karşı koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda armatür kapağındaki sabit emniyet pimleri de armatürün düşmesini engeller. Akıllı aydınlatma uygulamaları için Interact Ready seçenekleri mevcuttur. CoreLine FastSet IP44 su geçirmez LED ışıklarla otoparklar, çamaşır odaları ve merdiven aydınlatması gibi yüksek sirkülasyonlu alanlar için mükemmel çözüme sahip olursunuz.

CoreLine Fastset, su geçirmez

Faydaları

- Enerji tasarruflu LED'lerde yenileme değişimi
- Hepsi bir arada: tek bir armatürde iki lümen paketi (3000 lm, 6000 lm) ve iki renk sıcaklığı (3000K, 4000K) arasında geçiş yapın
- Bağımsız armatürler olarak kurun veya ışık hatları oluşturmak için bağlanın
- Hızlı ve kolay kurulum

Özellikler

- En fazla 140 lm/W
- Floresan 2400-6000 lm ile eş değer lümen paketleri
- Standart uzunluk seçimi: 600mm, 1200mm ve 1500mm
- Basit dahili kablolama ve üç kablo girişi seçeneğiyle kolay kurulum
- IP44 koruması ve IK06 darbe direnci
- Akıllı aydınlatma uygulamaları için Interact Ready sürümü mevcuttur
- Açık/Kapalı, DALI ve bağlantılı versiyonlar mevcut

Uygulama



- Ofisler
- Garajlar
- Eğitim
- Sağlık
- Okullar

Versions



CoreLine FastSet SM155C L1500 RTP

Boyutlu çizim



CoreLine Fastset, su geçirmez

ÜRÜN BİLGİLERİ



CoreLine FastSet SM155C_captive
pins open_DPP



CoreLine FastSet SM155C_End cap
+ suspension set_DPP



CoreLine FastSet SM155C_cable
entrance backside_DPP



CoreLine FastSet SM155C_End cap
+ bracket_DPP



CoreLine FastSet SM155C_Inside
luminaire_DPP



CoreLine FastSet
SM155C_Backside L1500_DPP



CoreLine FastSet SM155C_captive
pins open scrwedriver_DPP



CoreLine FastSet SM155C_End cap
1_DPP



CoreLine FastSet_Brackets in the
box



CoreLine FastSet SM155C_End cap
2_DPP

CoreLine Fastset, su geçirmez

ÜRÜN BİLGİLERİ



CoreLine FastSet
SM155C_side_DPP




CoreLine FastSet SM155C_captive
pins closed_DPP



CoreLine FastSet
SM155C_connection_DPP

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401841285

